



KONICA MINOLTA

PagePro 1400W



Acessível e Compacta
Impressora Laser
Pessoal



Compacta, Acessível e Simples de usar



PRINCIPAIS RECURSOS

- 17 ppm (carta)
- Imprime a primeira página em 13 segundos ou menos
- Resolução de 1200 x 600 dpi
- Memória SDRAM de 8 MB
- Interface USB 2.0 de alta velocidade
- Compatível Windows® Vista/XP/2000/Me/98SE
- Ciclo de Trabalho de 9.000 páginas por mês
- 1 ano de garantia a base de troca

A PagePro 1400W é um acessório pessoal “imprescindível”.

Baixo custo de aquisição e de propriedade.

Preço ideal até mesmo para os orçamentos mais apertados.

- Um excelente investimento, esta impressora de baixo custo irá se pagar em pouquíssimo tempo.
- O cartucho de toner da impressora tem longa durabilidade—até 2.000 páginas—você imprimirá por apenas alguns centavos por página.

Pequena e Amigável

Perfeita para qualquer escritório.

- Medindo menos que 279 x 355 mm, a PagePro 1400W é perfeitamente dimensionada para manter a sua mesa livre.
- Seu projeto compacto e harmonioso inclui uma bandeja dobrável que complementa sua estação de trabalho individual.



Projeto compacto e harmonioso

- A instalação é muito fácil – com seus suprimentos pré-instalados e o software de instalação automática você estará imprimindo em poucos minutos.
- Uma janela de estado exibida na tela de seu computador permite que você visualize convenientemente o andamento do seu trabalho de impressão e monitore os níveis de toner.



Rápida e Confiável

O assistente laser pessoal perfeito.

- Imprime 17 ppm, imprime a primeira página em apenas 13 segundos ou menos—a PagePro 1400W não te deixará esperando.
- É uma impressora laser, o que significa que ela foi construída para durar—imprime até 9.000 páginas, todos os meses.
- Como ela já vem com garantia de 1 ano você pode confiar que a PagePro 1400W proporcionará impressão contínua e livre de preocupações.

Impressão de Qualidade Profissional

Para documentos profissionais que chamam a atenção

- Com a resolução de 1200 x 600 dpi da PagePro 1400W, você terá os melhores sombreamentos nas imagens, textos mais nítidos, até mesmo em tamanhos menores e linhas finas em gráficos e desenhos.
- Você não precisa adquirir mídias especiais dispendiosas para obter os melhores resultados, a PagePro 1400W sempre fornecerá a mesma alta qualidade de saída, até mesmo em papel reciclado.





básica

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO

- 17 ppm (carta)
- Imprime a primeira página em 13 segundos ou menos

INTERFACES

- USB 2.0 de alta velocidade

MEMÓRIA

- 8 MB RAM

COMPATIBILIDADE

- Windows Vista/XP/2000/Me/98SE

RESOLUÇÃO

- Até 1200 x 600 dpi



SAÍDA DE PAPEL

- Bandeja de saída de 100 folhas face para baixo
- A bandeja de saída é retrátil para economia de espaço

CONSUMÍVEIS

- Suprimentos de fácil acesso
- Pré-instalados para facilitar a instalação

ESPAÇO OCUPADO

- 354 x 410 x 240 mm (LxPxA) quando pronta para imprimir
- Projeto harmonioso de duas cores

TAMANHO E ENTRADA DE PAPEL

- Até ofício (216 x 355 mm)
- Bandeja multipropósito de 150 folhas
- A bandeja de entrada dobrável economiza espaço sobre a mesa



Manuseio Versátil de Mídia

Projetada para todas as suas necessidades.

- Imprime uma ampla variedade de tamanhos de mídia, desde cartão postal até ofício (216 x 355 mm) através da bandeja multipropósito ajustável de 150 folhas.
- Você pode imprimir muitas coisas diferentes—cartas, relatórios, etiquetas de CD, flyers, livretos, informativos e trabalhos escolares—em diferentes tipos de mídia, incluindo papel plano, papel grosso, transparências, cartões postais, etiquetas e envelopes





PagePro 1400W – Características Técnicas

Processo de Impressão

Método de Impressão: Laser eletrofotográfico
Velocidade de Impressão*: Até 17 ppm (carta); 16 ppm (A4)
Tempo de Impressão da 1ª Página*: 13 segundos ou menos
Resolução: 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Ciclo de Trabalho Recomendado: Até 9.000 impressões/mês

Capacidades de Hardware e Software

Tipo de Processador: Naltec
Memória: 8 MB SDRAM
Compatibilidade com Sistema Operacional: Windows Vista / XP / 2000 / Me / 98SE
Gerenciamento de Impressora: Desktop Status Display KONICA MINOLTA

Exigências de Sistema

PC Celeron® 333 MHz com 128 MB de espaço livre em disco, CD-ROM / DVD-ROM e memória RAM como especificado: Windows XP (128 MB), 2000 / Me / 98SE (64 MB)

Interface Suportada

Padrão: USB 2.0 de alta velocidade (suporta Microsoft® Plug&Play)

Manuseio de Papel

Entrada Padrão de Papel: Bandeja multipropósito de 150 folhas
Saída Padrão de Papel: Bandeja de saída de 100 folhas face para baixo
Impressão Duplex: Manual

Tamanhos de Papel Suportados:

Carta, A4, Ofício, Executive, Extrato, Fólio, Carta Plus, Foolscap, UK Quarto, A5, B5 (JIS), Kai 16, Kai 32; Cartão Postal Japonês, Cartão Postal Duplo; Envelopes Monarch, Com 10, DL, B5 (ISO), C5, C6, Chou 3 e Chou 4; Tamanhos Personalizados: Definido pelo usuário

Área Imprimível: 4 mm a partir de todas as bordas; comprimento máximo de impressão garantida: 348 mm

Gramaturas de Papel:

Papel plano: 60 - 90 g/m²
 Papel grosso: 90 - 163 g/m²

Mídia de Impressão: Papel plano, papel grosso, transparências, etiquetas de qualidade laser e envelopes

Características Físicas

Tipo: Impressora laser com controladora interna
Dimensões (LxPxA): 354 x 410 x 240 mm; 354 x 269 x 240 mm com a bandeja de papel fechada
Peso: sem consumíveis: 6.36 kg; com consumíveis: 7.09 kg; como despachada: 9.36 kg

Características Elétricas

Exigências de Energia:
 Modelo 120V: 120 VAC ± 10%; 50/60 Hz ± 3%
 Modelo 220/240V: 120 VAC ± 10%; 50/60 Hz ± 3%
Consumo de Energia: Em operação: 390 W em média, 900 W no máximo
 Em espera: 7 W em média

Ambiente

Exigências de Temperatura: Em operação: 10° a 35° C
 Fora de operação: 0° a 35° C
Umidade: Em operação: 15% a 85% UR
 Fora de operação: 10% a 85% UR
Níveis de Ruído: Em operação: <54 dB(A); Em espera: <30 dB(A)

Regulamentação/Conformidade de Segurança

UL, cUL, CSA, FCC-B, CDRH, DOC, SASO, RPC

Consumíveis**

Cartucho de Toner:
 Inicial: Rendimento de até 1.000 páginas (carta / A4) com 5% de cobertura
 Substituição: Rendimento de até 2.000 páginas (carta / A4) com 5% de cobertura; valor do rendimento declarado em concordância com ISO/IEC 19752
 Cilindro OPC: Rendimento de até 20.000 páginas (carta / A4) com 5% de cobertura

Tipos de Fontes

Compatível com fontes Windows e/ou TrueType® impressas através do utilitário Windows GDI. Uma fonte residente inclusa.

Garantia

1 ano de garantia

* A velocidade exata de impressão pode variar dependendo da configuração do sistema, software, driver e complexidade do documento.

** A expectativa de vida afirmada para cada consumível de sua impressora está baseada na impressão sob condições operacionais específicas, tais como cobertura de página para um tamanho de papel específico (5% de cobertura em Carta/A4). A vida real dos consumíveis pode variar dependendo da utilização e outras variáveis de impressão, incluindo cobertura de página, tamanho de página, tipo de mídia, impressão contínua ou intermitente, temperatura e umidade ambiente.



KONICA MINOLTA
 PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC.
 (USA, Canada, Latin America)
 Tel.: +(0800) 891 3480
 Tel.: +1 (201) 316 8200
 Fax: +1 (201) 825 3577

Websites:
 buypagepro.com
 printer.konicaminolta.com
 q-shop.com

PN: PagePro1400WSsPort_02_07