



KONICA MINOLTA

magicolor 2500W



Laser em Cores
Compacta e
Acessível



Laser em Cores Pessoal Compacta e Acessível



PRINCIPAIS RECURSOS

- 20 ppm em preto & branco, 5 ppm em cores
- Resolução de 2400 x 600 dpi
- 32 MB RAM
- Interface USB 2.0 de alta velocidade
- Primeira página em 14 segundos (P&B), 23 segundos (cores)
- Windows® Vista/Server 2003/XP (Home/Pro)/2000/Me/98SE
- Ciclo de trabalho de 35.000 páginas por mês
- 1 ano de garantia a base de troca

Com qualidade impressionante e fácil de usar, escolha a nova impressora laser em cores magicolor 2500W para atender as necessidades de seu escritório doméstico ou pequena empresa.

Acessível para Aquisição e Utilização

Tenha impressões de qualidade profissional sem pagar mais caro por isso.

- Desenvolvida para o orçamento dos pequenos escritórios ou escritórios domésticos, a magicolor 2500W proporciona qualidade laser impressionante a um custo que compete com muitas das impressoras jato de tinta.



- Com os cartuchos de reposição de toner que rendem até 4.500 páginas, você pode imprimir com o custo de apenas alguns centavos por página.
- Você tem a mesma alta qualidade de saída, independente do tipo de mídia utilizada, portanto suas impressões serão surpreendentes até mesmo em mídias de baixo custo.
- Robusta e confiável, a magicolor 2500W tem um ciclo de trabalho de 35.000 páginas por mês.

Qualidade de Cores Impressionante e Alta Resolução

Destaque seus documentos com cores impressionantes.

- A magicolor 2500W imprime em 2400 x 600 dpi a 20 ppm em p&b ou 5 ppm em cores.
- A magicolor 2500W utiliza o Toner Polimerizado Simitri® patenteado da KONICA MINOLTA, que produz impressões duráveis e nítidas, textos finos e meios tons suaves, até mesmo em mídia rugosa ou grossa.



- O Controle Automático Aprimorado de Densidade de Imagem (eAIDC) calibra automaticamente a impressora, assim você pode contar com cores precisas e consistentes, da primeira até a última página.
- A Coincidência Automática de Cores baseada no ICC proporciona controle simplificado na correção de cores dos arquivos de impressão.

Impressora de Mesa Compacta e Amigável

Esta impressora se encaixa facilmente em qualquer espaço.

- A magicolor 2500W é perfeita para escritórios onde o espaço é limitado. Medindo aproximadamente 50 centímetros de largura e profundidade, ela se acomoda facilmente em uma mesa ou prateleira.



- O acesso frontal facilita a substituição de suprimentos ou remoção de atolamentos de mídia da magicolor 2500W, economizando ainda mais espaço – não há necessidade de acesso pela parte traseira da impressora.



básica

opcionais

PAINEL DE CONTROLE

- Indicadores de toner de fácil visualização
- Cartuchos de toner fáceis de substituir

VELOCIDADES

- Cores: Até 5 ppm
- P&B: Até 20 ppm

INTERFACES

- USB 2.0 de alta velocidade

MEMÓRIA

- 32 MB RAM

COMPATIBILIDADE

- Windows Vista/Server 2003/XP (Home/Pro)/2000/Me/98SE

RESOLUÇÃO

- Até 2400 x 600 dpi
- Controle Automático Aprimorado de Densidade de Imagem (eAIDC) e Coincidência Automática de Cores ICC

ENTRADA DE PAPEL

- Até Ofício (216 x 355 mm)
- Bandeja multipropósito ajustável de 200 folhas

INTERFACE

- 10/100BaseTX Ethernet externa



Eficiente e Fácil de Usar

Muito simples de operar.

- Suprimentos pré-instalados e software de instalação automática permitem que você instale a impressora e comece a imprimir em poucos minutos.
- Compatível com Windows Vista/Server 2003, XP, 2000, Me e 98SE, a magicolor 2500W é a ferramenta perfeita para atender as necessidades dos escritórios domésticos e pequenos escritórios.
- A Interface USB 2.0 de alta velocidade proporciona uma rápida transferência de dados.
- Fácil de manter, a magicolor 2500W tem a ferramenta Status Display que informa o estado dos trabalhos de impressão e os níveis dos suprimentos.
- Consumíveis de reposição de alto rendimento significam menos interrupções no fluxo de trabalho e menos intervenções dos usuários, aumentando a produtividade.





magicolor 2500W – Características Técnicas

Processo de Impressão

Método de Impressão: Laser eletrofotográfico

Velocidade de Impressão*:

Cores: Até 5 ppm

Monocromático: Até 20 ppm

Tempo de aquecimento: 45 segundos em média

Impressão da Primeira Página*:

Em cores: 23 segundos quando pronta e em espera

Monocromático: 14 segundos quando pronta e em espera

Resolução: 2400 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi (padrão), 600 x 600 dpi

Ciclo de Trabalho Recomendado: Até 35.000 impressões/mês

Capacidades de Hardware e Software

Tipo de Processador: Naltec

Memória: 32 MB SDRAM on board

Compatibilidade com Sistemas Operacionais: Windows Vista/Server 2003/XP (Home/Pro)/2000/Me/98SE

Gerenciamento de Impressora: KONICA MINOLTA Desktop Status Display

Suporte a Cores: Controle Automático Aprimorado de Densidade de Imagem (eAIDC);

Coincidência automática de cores ICC; Perfis de dispositivo ICC

Exigências de Sistema

PC Celeron® 333 MHz com 128 MB de espaço livre em disco, leitor de CD-ROM / DVD e memória RAM como especificado: Windows Vista/Server 2003/XP (128 MB), 2000/Me/98SE (64 MB)

Interfaces Suportadas

Padrão: USB 2.0 de alta velocidade (suporta Microsoft Plug&Play)

Opcional: Interface de rede externa 10/100BaseTX Ethernet® (SEH PS03 USB Print Server)

Manuseio de mídia

Entrada Padrão de Papel: Bandeja multipropósito 200 folhas

Saída Padrão de Papel: Bandeja de saída 200 folhas face para baixo

Impressão Duplex: Manual

Tamanhos de Papel Suportados:

Bandeja Multipropósito: Carta, Ofício, A4, Executive, Extrato, Fólio, UK Quarto, Carta Plus, A5, B5 (ISO), B5 (JIS), Kai 16, Kai 32; Cartão Postal Japonês, Cartão Postal Duplo; Envelopes Monarch, Com 10, DL, C6, C5, You 4, Chou 3, Chou 4; Tamanhos personalizados (L) 92 - 216 mm, (C) 148 - 356 mm

Área Imprimível: 4 mm a partir de todas as bordas; comprimento máximo de impressão garantida: 341,6 mm (cores) e 347,6 mm (monocromático)

Gramaturas de Papel:

Papel Plano: 60 - 90 g/m²

Papel Grosso: 91 - 220 g/m²

Mídia de Impressão: Papel plano, papel grosso, papel glossy, transparências, etiquetas de qualidade laser e envelopes

Características Físicas

Tipo: Impressora laser com controladora interna

Dimensões (LxPxA): com a cobertura da bandeja 430 x 502 x 341 mm; com a bandeja fechada: 430 x 395 x 341 mm

Peso: sem consumíveis: 15 kg; com consumíveis: 19,5 kg; como despachada: 23,7 kg

Características Elétricas

Exigências de Energia:

Modelo 120V: 120 VAC ± 10%; 50/60 Hz ± 3%

Modelo 220/240V: 220/240 VAC ± 10%, 50/60 Hz ± 3%

Consumo de Energia:

Em operação: 600 W em média, máximo de 1.100 W

Em espera: 250 W ou menos

Ambiente

Exigências de Temperatura: Em operação: 10° a 35° C

Fora de operação: 0° a 35° C

Umidade: Em operação: 15% a 85% UR

Fora de operação: 10% a 85% UR

Níveis de Ruído: Em operação: <52 dB(A); Em espera: <35 dB(A)

Regulamentação/Conformidade de Segurança

UL, cUL, CSA, FCC-B, CDRH, DOC, SASO, RPC

Consumíveis**

Cartuchos de Toner: A impressora é despachada com um cartucho de toner de cada cor: Ciano, Magenta, Amarelo e Preto (rendimento de até 1.500 páginas Carta/A4 com 5% de cobertura); Cartucho do Cilindro

Cartuchos de Reposição:

Cartuchos de toner Ciano, Magenta e Amarelo (rendimento de até 1.500 ou 4.500 páginas carta/A4 com 5% de cobertura); Cartucho de Toner Preto (rendimento de até 4.500 páginas carta/A4 com 5% de cobertura)

Tipos de Fontes

Compatível com todas as fontes Windows e/ou TrueType® impressas através do Windows GDI

Garantia

1 ano de garantia a base de troca

* A velocidade exata de impressão pode variar dependendo da configuração do sistema, software, driver e complexidade do documento.

** A expectativa de vida afirmada para cada consumível de sua impressora está baseada na impressão sob condições operacionais específicas, tais como cobertura de página para um tamanho de papel específico (5% de cobertura em Carta/A4). A vida real dos consumíveis pode variar dependendo da utilização e outras variáveis de impressão, incluindo cobertura de página, tamanho de página, tipo de mídia, impressão contínua ou intermitente, temperatura e umidade ambiente.



Simitri



KONICA MINOLTA
PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC.
(USA, Canada, Latin America)
Tel.: 0800-891-3480
Tel.: +1 (201) 316 8200
Fax: +1 (201) 825 3577

Websites:
buymagicolor.com
printer.konicaminolta.com
q-shop.com

PN: mc2500WSs2_07