



KONICA MINOLTA

TAMANHO PEQUENO. PERFORMANCE GIGANTE.

Medindo apenas 40 x 39 cm, a magicolor® 1650EN ocupa menos espaço que qualquer outra impressora laser em cores. E seu custo é igual ao tamanho. Esta impressora possui recursos que aumentam a produtividade de escritórios e pequenos grupos de trabalho. Uma controladora Emperon suporta PostScript® 3 e PCL® 6 para atender ambientes multiplataforma Windows®, Mac® e Linux® via interface de rede Ethernet 10/100BaseTX. A magicolor 1650EN utiliza o toner polimerizado Simitri® e a resolução de 9600 x 600 dpi para produzir impressões nítidas e bem definidas. Com linhas modernas que complementam o estilo de seu escritório, possui bandeja de entrada dobrável de 200 folhas e fácil acesso frontal para recarga de papel e substituição de suprimentos. Com um ciclo mensal de até 35.000 páginas, você vai maximizar sua produtividade com esta compacta impressora laser em cores.



DO BUSINESS BETTER

20 PPM 5 PPM

CONECTE


COMUNIQUE

CONTROLE


magicolor 1650EN

- ▶ LEVE E COMPACTA—APENAS 40 X 39 CM E 15 KG.
- ▶ IMPRESSÕES EM CORES A 5 PPM, P&B A 20 PPM
- ▶ SISTEMA DE IMPRESSÃO EMERON; POSTSCRIPT 3 E PCL 6 PARA OPERAÇÃO DESCOMPLICADA
- ▶ CONEXÃO LOCAL E EM REDE VIA INTERFACES ETHERNET (10/100BASETX) E USB 2.0
- ▶ SERVE REDES MULTIPLATAFORMA DE WINDOWS, MACINTOSH E LINUX
- ▶ RESOLUÇÃO DE 9600 X 600 DPI PHOTOART COM TONER SIMITRI
- ▶ BANDEJA DE ENTRADA DOBRÁVEL DE 200 FOLHAS (COM COBERTURA)
- ▶ BANDEJA DE 500 FOLHAS E DUPLEX AUTOMÁTICO OPCIONAIS
- ▶ UTILITÁRIOS PAGESCOPE® PARA FÁCIL GERENCIAMENTO
- ▶ BAIXO CUSTO DE AQUISIÇÃO E OPERAÇÃO
- ▶ FÁCIL DE OPERAR COM CONSUMÍVEIS PRÉ-INSTALADOS E SOFTWARE DE AUTO-INSTALAÇÃO
- ▶ ROBUSTO CICLO DE TRABALHO MENSAL DE 35.000 IMPRESSÕES; 1 ANO DE GARANTIA

magicolor 1650EN
IMPRESSORA
LASER
EM CORES



The essentials of imaging



magicolor 1650EN

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

PROCESSO DE IMPRESSÃO

MÉTODO DE IMPRESSÃO:

Laser eletrofotográfico, Sistema de Impressão de 4 ciclos

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO*:

Monocromático: 20 ppm

Cores: 5 ppm

*A velocidade exata de impressão pode variar dependendo da configuração do sistema, software, driver e complexidade do documento.

TEMPO DE AQUECIMENTO:

45 segundos em média

TEMPO DE SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA:

Monocromático: 13 segundos

Cores: 22 segundos

RESOLUÇÃO:

9600 x 600 dpi-class

CICLO DE TRABALHO MENSAL:

Máximo: 35.000 impressões

CAPACIDADES DE HARDWARE E SOFTWARE

PROCESSADOR:

Zoron Quatro 4230 400 MHz

MEMÓRIA:

256 MB

COMPATIBILIDADE COM SISTEMA

OPERACIONAL:

Windows 7

Windows 7 x64

Windows Vista

Windows Vista x64

Windows XP

Windows XP x64

Windows Server 2008

Windows Server 2008 x64

Windows Server 2003

Windows Server 2003 x64

Windows 2000

Macintosh OS X (v10.2+)

Linux Red Hat 9

Linux SuSE 8.2

EMULAÇÕES DE IMPRESSORA:

PostScript 3

Universal PostScript 3 Driver

PCL 6

Universal PCL 6 Driver

GERENCIAMENTO DE IMPRESSORA:

PageScope Net Care Device Manager

PageScope Web Connection

PageScope Network Setup

PageScope EMS Plug-ins

Tivoli NetView (2.0)

CA Unicenter 2.0

HP OpenView

Microsoft Management Console (MMC)

PageScope Plug and Print

PageScope NDPS Gateway

PageScope Direct Print

Status Monitor

SUORTE A CORES:

Perfis de dispositivo ICC

Coincidência automática de cores ICC

Dinâmica Contone

Emulações de imprensa SWOP, Commercial,

EuroColor, DIC e TOYO®

INTERFACES SUPORTADAS

Ethernet (10/100BaseTX)

USB 2.0

PROTOCOLOS:

TCP/IP (IPsec, SSL, IEEE802.1x)

IPX/SPX (NetWare 4/5/6), NDS Bindery, NDPS

ARP, Ping

DHCP, Autolp, BOOTP

FTP

HTTP, HTTPS

IPP1.1

LPD

NetBEUI, NetBIOS

SLP

SMB

SMTP

SNMP

TCP/IP socket

PROTOCOLOS (CONT.):

Telnet

UPnP 2.0

MANUSEIO DE PAPEL

ENTRADA PADRÃO DE PAPEL:

Bandeja multipropósito de 200 folhas*

*Cobertura inclusa

ENTRADA OPCIONAL DE PAPEL:

Unidade de alimentação inferior 500 folhas

SAÍDA PADRÃO DE PAPEL:

Bandeja de saída de 100 folhas face para baixo

DUPLEX AUTOMÁTICO OPCIONAL:

Para impressão frente e verso

TAMANHOS DE PAPEL SUPORTADOS*:

Bandeja multipropósito de 200 folhas (padrão):

Carta

Ofício

Executivo

Fólio

Statement

A4, A5, A6, B5, B6

Tamanhos Personalizados (papel plano):

(L) 8,9-21,6 cm até (C) 19,4-35,6 cm

Tamanhos Personalizados (papel grosso):

(L) 8,9-21,6 cm até (C) 18,4-29,7 cm

Envelopes: B5 (ISO), DL, C6

Unidade de alimentação inferior de 500 folhas

(opcional): Carta ou A4

Duplex: Carta, A4

*Consulte o Guia Konica Minolta Media para mais informações

ÁREA IMPRIMÍVEL:

4.2 mm a partir de todas as bordas

16 mm a partir da margem inferior quando

imprimindo em cores em tamanho Ofício

GRAMATURAS DE PAPEL:

Papel plano: 60-90 g/m²

Papel grosso: Até 209 g/m²

MÍDIA DE IMPRESSÃO:

Papel plano

Papel timbrado

Papel reciclado

Papel grosso

Etiquetas de qualidade laser

Envelopes

Cartões postais

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

TIPO:

Impressora laser, 4 ciclos

DIMENSÕES (LXPA):

39,6 x 38 x 27,5 cm

PESO:

13 kg - sem consumíveis

15.1 kg - com consumíveis

19.2 kg - como despachada

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

EXIGÊNCIAS DE ENERGIA:

120 VAC, 50/60 Hz

220/240 VAC, 50/60 Hz

CONSUMO DE ENERGIA:

Em operação:

Máximo de 1.100 Watts

600 Watts ou menos - P&B

450 Watts ou menos - em cores

Em espera: 250 Watts ou menos

Economia de energia: 15 W ou menos

AMBIENTE

EXIGÊNCIAS DE TEMPERATURA:

Em operação: 10° a 35° C

Fora de operação: 0° a 35° C

UMIDADE:

Em operação: 15% a 85% UR

Fora de operação: 30% a 85% UR

NÍVEIS DE RUÍDO:

Em operação: ≤52 dB(A)

Em espera: ≤32 dB(A)

REGULAMENTAÇÃO/CONFORMIDADE DE SEGURANÇA:

UL, cUL, CSA, FCC-B, CDRH, Energy Star

CONSUMÍVEIS*

Cartucho de toner inicial: Ciano, Magenta e

Amarelo (rendimento de até 500 páginas

carta/A4 com 5% de cobertura); Preto

(rendimento de até 1.000 páginas carta/A4

com 5% de cobertura)

Cartuchos de Substituição: Ciano, Magenta e

Amarelo (rendimento de até 1.500 ou 2.500

páginas carta/A4 com 5% de cobertura);

Preto (rendimento de até 2.500 páginas

carta/A4 com 5% de cobertura)

Cartucho do Cilindro: Cilindro OPC e caixa de

toner refugado inclusos (rendimento de até

45.000 páginas p&b/11.250 em cores em

impressão contínua)

*A expectativa de vida afirmada para cada consumível de seu multifuncional está baseada na impressão sob condições operacionais específicas, tais como cobertura de página para um tamanho de papel específico (5% de cobertura em Carta/A4). A vida real dos consumíveis pode variar dependendo da utilização e outras variáveis de impressão, incluindo cobertura de página, tamanho de página, tipo de mídia, impressão contínua ou intermitente, temperatura e umidade ambiente.

TIPOS DE FONTES

144 fontes PostScript residentes

93 fontes PCL

GARANTIA

1 ano

OCUPA O MENOR ESPAÇO. A

1650EN OCUPA O MENOR

ESPAÇO QUANDO COMPARADA

COM OUTRAS IMPRESSORAS

LASER EM CORES. MODELOS

CONCORRENTES EXIGEM MAIS

ESPAÇO PARA A BANDEJA DE

ENTRADA DE PAPEL, ESPAÇO

LATERAL PARA VENTILAÇÃO OU

ACESSO TRASEIRO PARA

REMOÇÃO DE PAPEL ATOLADO.



NOSSA PREOCUPAÇÃO COM A PROTEÇÃO AMBIENTAL. COMO PARCEIROS DA ENERGY STAR, PROJETAMOS A MAGICOLOR 1650EN PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA ENERGY STAR PARA CONSUMO DE ENERGIA. UM PRODUTO ENERGY STAR UTILIZA A ENERGIA DE MANEIRA MAIS EFICIENTE, ECONOMIZANDO DINHEIRO E AJUDANDO NA PROTEÇÃO AMBIENTAL.



SIMITRI HD POLYMERIZED



PULVERIZED

TONER SIMITRI HD. O

TONER POLIMERIZADO

SIMITRI HD PRODUZ SAÍDA

EXCEPCIONAL. SUAS

PARTÍCULAS SÃO MENORES

E MAIS UNIFORMES EM

TAMANHO E FORMATO QUE

AS DE TONER PULVERIZADO

CONVENCIONAL,

PROPORCIONANDO IMAGENS

MAIS SUAVES E NATURAIS,

GRADAÇÕES DETALHADAS E

TEXTOS NÍTIDOS.

20 PPM 5 PPM

Imagens cedidas pela Knoll, Inc.

© 2011 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS U.S.A., INC. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial sem a expressa permissão por escrito. Konica Minolta é marca de comércio registrada da KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. The essentials of imaging é marca de comércio registrada da KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. magicolor é marca de comércio registrada da KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Simitri é marca de comércio registrada da KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS U.S.A., INC. Todas as outras marcas de comércio ou marcas de comércio registradas são de propriedade de seus respectivos fabricantes.

Projeto e especificações sujeitos a alteração sem prévio aviso.



KONICA MINOLTA

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS U.S.A., INC.

100 Williams Drive
Ramsey, NJ 07446

para obter mais informações ligue para:

0800 891 3480

<http://printer.konicaminolta.com/Brasil>

vendas@kmb.konicaminolta.us

Item #: MC1650ENPORTSS

03/11