



KONICA MINOLTA

magicolor 4695MF

DO BUSINESS_BETTER

- _ MULTIFUNCIONAL
- _ LASER EM CORES
- _ IMPRESSORA
- _ COPIADORA
- _ SCANNER
- _ FAX



CONECTE_

COMUNIQUE_

CONTROLE_



SIMPLIFIQUE SUAS TAREFAS


A multifuncional laser em cores magicolor® 4695MF imprime, copia, digitaliza e transmite fax com alto nível de produtividade. Baseada no poderoso Sistema de Impressão Emperon® e utilizando uma CPU de 500 MHz, esta moderna multifuncional atende todas as demandas do escritório, produzindo impressões e cópias a 25 ppm em cores e P&B. Suas funcionalidades aprimoradas de digitalização e fax proporcionam maior desempenho. E a qualidade de impressão é excelente graças ao toner Simitri® HD da Konica Minolta e a resolução de 9600 x 600 dpi. O moderno projeto da magicolor 4695MF abriga soluções dinâmicas—incluindo os utilitários PageScope® que facilitam o gerenciamento da multifuncional e impressão direta a partir de um dispositivo flash USB—aumentando ainda mais sua conveniência. Atendendo grupos de trabalho multiplataforma com incrível versatilidade a magicolor 4695MF é especialista na geração de documentos.



The essentials of imaging

magicolor 4695MF


- ▶ IMPRESSÃO E CÓPIA A 25 PPM EM CORES E P&B
- ▶ DIGITALIZA PARA E-MAIL, SMB, FTP OU USB; REDE TWAIN
- ▶ FAX SUPER G3 33,6 KBPS
- ▶ SISTEMA DE IMPRESSÃO EMPERON DE ALTO DESEMPENHO E CPU DE 500 MHZ
- ▶ EMULAÇÕES POSTSCRIPT® 3 E PCL® 6, INTERPRETADOR XPS NATIVO
- ▶ MEMÓRIA RAM DE 256 MB; DISCO RÍGIDO DE 40 GB* OPCIONAL PARA PRODUTIVIDADE APRIMORADA
- ▶ CONEXÕES ETHERNET GIGABIT E USB 2.0
- ▶ RESOLUÇÃO 9600 X 600 DPI E TONER SIMITRI® HD
- ▶ RADF DE 50 FOLHAS PADRÃO PARA CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE MÚLTIPLAS PÁGINAS
- ▶ DUPLEX PADRÃO PARA IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO
- ▶ CAPACIDADE MÁXIMA DE ENTRADA DE 850 FOLHAS COM A BANDEJA OPCIONAL DE 500 FOLHAS
- ▶ UTILITÁRIOS PAGESCOPE PARA GERENCIAMENTO AVANÇADO
- ▶ CONVENIENTES OPÇÕES DE IMPRESSÃO DIRETA ATRAVÉS DE UNIDADE USB FLASH E IMPRESSÃO DE FOTOS DIRETO DA CÂMERA
- ▶ CICLO DE TRABALHO DE ATÉ 120.000 PÁGINAS POR MÊS



DO BUSINESS BETTER



CONSTRUÍDA PARA MELHOR ATENDÊ-LO. ADICIONE UM GABINETE PARA MOBILIDADE E AJUSTE DE ALTURA, FACILITANDO A OPERAÇÃO. ARMAZENE PAPÉIS, TONER E OUTROS SUPRIMENTOS EM SEU COMPARTIMENTO. UMA BANDEJA OPCIONAL DE 500 FOLHAS AUMENTA A CAPACIDADE PARA O MÁXIMO DE 850 FOLHAS, PERMITINDO IMPRESSÃO ININTERRUPTA.



MULTITAREFA DINÂMICO

Produção centralizada de documentos. A magicolor 4695MF é uma solução única para a produção de documentos. Imprime e copia em até 25 ppm em cores e P&B, digitaliza, transmite fax e até imprime diretamente a partir de unidade USB flash** e câmera digital. Este inovador centro de serviços permite que você gaste menos tempo e dinheiro com a manutenção de diferentes equipamentos e dedique mais tempo ao seu negócio.

Cores vibrantes numa multifuncional moderna. A magicolor 4695MF, com seu design moderno e funcional, utiliza a resolução de 9600 x 600 dpi e o toner polimerizado Simitri HD para gerar impressões, cópias, fotos e digitalizações marcantes.

*20 GB disponíveis para dados do usuário

**Exige disco rígido ou cartão compact flash opcionais (PDF, JPEG, TIFF); exige disco rígido opcional (XPS)

APTIDÃO PARA PRODUTIVIDADE

Impulsionada pelo Emperon. Utilizando o Sistema de Impressão Emperon, CPU de 500 MHz e memória RAM de 256 MB, a multifuncional magicolor 4695MF foi projetada para atender com desempenho as necessidades dos grupos de trabalho. Uma interface Ethernet Gigabit disponibiliza PS/PCL/XPS para usuários Windows®, Macintosh® e Linux®.

Menos esforço. Mais produtividade. A suite de softwares PageScope dá total controle com ferramentas de gerenciamento e administração, incluindo o PageScope Web Connection, acessível através do seu navegador web. Opções automáticas e manuais de controle de cores ajustam cores com apenas um clique.

RECURSOS, OPCIONAIS E BENEFÍCIOS

Funções essenciais centralizadas. Combinando funções vitais do escritório—impressão, cópia, digitalização e fax—num único equipamento, a magicolor 4695MF tem excelente custo-benefício para pequenos e médios grupos de trabalho.

Copie com conveniência. Com o alimentador automático de documentos frente e verso (RADF) de 50 folhas, você pode copiar documentos de múltiplas páginas em pouco tempo. O painel de controle intuitivo permite total personalização, ajustando brilho, densidade e resolução. Faça cópias frente e verso a partir de originais simplex ao toque de um botão com o duplex automático padrão.

Digitalize e envie. Digitalize documentos diretamente para e-mail, SMB, FTP e USB nos formatos JPEG, PDF ou TIFF. Suporta documentos até 21,6 x 35,6 cm (Ofício) pela mesa de vidro ou RADF. Escolha entre os modos Texto, Foto ou combinação para personalizar seus documentos digitalizados e obter a melhor qualidade.

Fax rápido. O Fax Super G3 de 33.6 Kbps oferece 220 memórias de discagem rápida, 20 grupos de discagem e até 6 MB de memória para fax. Inclui ainda uma agenda interna de endereços acessível através do painel de controle para rápida recuperação de números.

Produção automática e não assistida. A entrada padrão de 350 folhas da magicolor 4695MF pode ser aumentada para até 850 folhas, diminuindo assim as recargas. Um alimentador automático de documentos frente e verso (RADF) de 50 folhas e uma unidade duplex embutida economizam tempo e papel quando imprimindo e copiando.

Operação avançada. Um poderoso disco rígido interno de 40 GB* ou cartão compact flash opcionais disponibilizam recursos adicionais, incluindo armazenamento de fontes e formulários, agrupamento eletrônico, contabilização de trabalhos e impressão direta. Também ativa funções de retenção de trabalhos incluindo impressão segura, imprime-e-armazena, prova-e-imprime e trabalhos armazenados assegurando o controle total de seus trabalhos de impressão.


Fala a sua língua. Acesse todas as funcionalidades de impressão com as emulações PostScript 3 e PCL 6, bem como com o driver XPS nativo. A magicolor 4695MF suporta a maioria dos sistemas operacionais e compartilha sua funcionalidade multitarefa através da interface de rede Ethernet Gigabit e conexão local USB 2.0 de alta velocidade.

Impressão direta de arquivos sem a necessidade de um computador. Imprima arquivos XPS, PDF, JPEG e TIFF diretamente a partir de um dispositivo USB flash** utilizando a porta USB 1.1 de fácil acesso. Utilize a mesma conexão para imprimir fotos diretamente de uma câmera digital.

*20 GB disponíveis para dados do usuário

**Exige disco rígido ou cartão compact flash opcionais (PDF, JPEG, TIFF); Exige disco rígido opcional (XPS)

PAINEL DE CONTROLE FÁCIL DE NAVEGAR. O DISPLAY DE 20 CARACTERES E 4 LINHAS É FÁCIL DE VISUALIZAR E USAR. O SISTEMA DE MENU DIRECIONA INTUITIVAMENTE OS USUÁRIOS ENTRE AS FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E FAX.



PRONTA PARA USAR.

IMPRIME A PRIMEIRA PÁGINA EM APENAS 18 SEGUNDOS E IMPRIME E COPIA AS PÁGINAS SEGUINTE A 25 PPM. COM A MAGICOLOR 4695MF VOCÊ NUNCA FICA ESPERANDO.

25 PPM **25 PPM**

PAGESCOPE. PAGESCOPE WEB CONNECTION PARA GERENCIAMENTO VIA NAVEGADOR WEB; PAGESCOPE NET CARE DEVICE MANAGER PARA CONFIGURAÇÃO REMOTA DE IMPRESSORAS COMPATÍVEIS COM MIB E UM CONJUNTO DE FERRAMENTAS DESKTOP PARA MONITORAR E CONTROLAR AS FUNÇÕES DA MULTIFUNCIÓNAL.

FLEXIBILIDADE. PAPÉIS ATÉ TAMANHO OFÍCIO (21,6 X 35,6 CM) E GRAMATURA ATÉ 210 G/M² PARA ATENDER QUALQUER NECESSIDADE. A UNIDADE DUPLEX EMBUTIDA REDUZ O USO DE PAPEL PELA METADE. PRODUTIVIDADE EM CÓPIAS DUPLEX COM O ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS FRENTE E VERSO DE 50 FOLHAS. ENTRADA MÁXIMA DE PAPEL DE 850 FOLHAS PARA MENOS RECARGAS.



IMPRESSÃO DIRETA. CONECTE UM DISPOSITIVO USB FLASH NA PORTA USB 1.1 E IMPRIMA RAPIDAMENTE OS FORMATOS MAIS COMUNS DE ARQUIVOS SEM UTILIZAR UM PC. PERFEITA PARA PROJETOS DE ÚLTIMA HORA (REQUER DISCO RÍGIDO OU CARTÃO COMPACT FLASH OPCIONAIS).

magicolor





magicolor 4695MF

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

IMPRESSÃO

MÉTODO DE IMPRESSÃO:
Laser eletrofotográfico

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO:
Cores: 25 ppm
Monocromático: 25 ppm

TEMPO DE AQUECIMENTO:
50 segundos (no modo pronta e em espera)

TEMPO DE SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA:
Cores: 18 segundos
Monocromático: 18 segundos

RESOLUÇÃO:
9600 x 600 dpi com PhotoART
(600 x 600 x 4 bits contone)

CICLO DE TRABALHO MENSAL RECOMENDADO:
120.000 impressões

CÓPIA

VELOCIDADE DE CÓPIA:
Cores: 25 cpm
Monocromático: 25 cpm

TEMPO DE SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA:
Cores: 28 segundos
Monocromático: 25 segundos

RESOLUÇÃO:
600 x 600, 600 x 300 dpi

SELEÇÕES DE CÓPIA:
Densidade (7 Passos)
Redução/Ampliação (25 - 400%)
Agrupamento, Número de Cópias (1-99)
Qualidade (Text/Photo/Mix, Normal/Fine)
Duplex, 2-em-1, 4-em-1, Cópia de cartão de identidade, Cópia armazenada, Repetir cópia

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS:
50 folhas, até 21,6 x 35,6 cm

DIGITALIZAÇÃO*

TIPO DO SCANNER:
De mesa
Alimentador Automático de Documentos

VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO*:
300 dpi: aprox. 2 seg/ppg
600 dpi: aprox. 4 seg/ppg
*Pode variar em função da resolução e volume de dados escaneados

RESOLUÇÃO:
600 x 600, 600 x 300 dpi

PROFUNDIDADE DE COR:
24 bit

TAMANHO DA MESA DO SCANNER (VIDRO):
Até 21,6 x 35,6 cm

DESTINO DA DIGITALIZAÇÃO:
Digitalização para Email (Ethernet), FTP, SMB, USB

DRIVERS DO SCANNER:
TWAIN e WIA (somente Windows)

UTILITÁRIO DE DIGITALIZAÇÃO:
LinkMagic, ScanSoft PaperPort 11 SE (somente Windows), PageScope Workware™ (opcional)

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS:
50 folhas, até 21,6 x 35,6 cm

*Aviso para EUA:
Este produto contém mercúrio na lâmpada utilizada na unidade de digitalização. Por favor descarte de acordo com a lei local, estadual ou federal.

PC FAX
Transmite e recebe fax
(requer placa fax-modem para PC)

FAX

VELOCIDADE DO FAX:
Super G3 33,6 Kbps

RESOLUÇÃO DO FAX:
Standard (203 x 98 dpi)
Fine (203 x 196 dpi)
Super Fine (203 x 392 dpi)

MEMÓRIA DO FAX:
6 MB

COMPRESSÃO:
MH/MR/MMR/JBIG

REDUÇÃO AUTOMÁTICA:
Sim

DISCAGEM:
Discagem Rápida: 220
Discagem de Grupo: 20 grupos;
50 estações/grupos
Broadcast: 255 estações

CAPACIDADES DE HARDWARE E SOFTWARE PROCESSADOR:
Marvell Orion II 500 MHz

MEMÓRIA:
DDR SDRAM 256 MB on board
Expansível até 768 MB

DISCO RÍGIDO (OPCIONAL):
40 GB*
*20 GB disponíveis para dados do usuário

COMPACT FLASH CARD (OPCIONAL)*:
256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB
*Exige adaptador para cartão compact flash. Não pode ser instalado ao mesmo tempo que o disco rígido opcional. Disponíveis apenas através de outros fornecedores.

COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL:

Windows® 7 (x32, x64)
Windows Vista (x32, x64)
Windows Server 2003 (x32, x64)
Windows XP (x32, x64)
Windows 2000
Macintosh OS X (10.2 - 10.6)
Macintosh OS X (Intel)
Linux Red Hat 9
Linux SuSE 8.2
Netware 4, 5, 6

EMULAÇÕES DE IMPRESSORA:
XPS v1.0
PostScript 3
PCL 6

IMPRESSÃO DE FOTOS DIRETAMENTE DA CÂMERA:
PictBridge™ 1.0 via USB 1.1 Host Port

IMPRESSÃO DIRETA A PARTIR DA UNIDADE USB FLASH:

XPS*, PDF**, JPEG**, TIFF**
*Exige Disco Rígido opcional
**Exige Disco Rígido opcional ou cartão Compact Flash

GERENCIAMENTO DE IMPRESSORA:

PageScope Net Care Device Manager
PageScope Web Connection
PageScope Network Setup
PageScope EMS Plug-ins
Tivoli NetView (2.0)
CA Unicenter 2.0
HP OpenView
Microsoft Management Console (MMC)
PageScope Plug and Print
PageScope NDPS Gateway
PageScope Direct Print
Download Manager

SUPORTE A CORES:
Controle Automático Aprimorado de Densidade de Imagem (eAIDC)
Perfis de dispositivo ICC

Coincidência automática de cores ICC
Paginação Dinâmica Contone
Tabelas de cores PANTONE®
Emulações de imprensa SWOP, Commercial, EuroColor®, DIC e TOYO*

INTERFACES SUPORTADAS

Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseTX)
USB 2.0
USB 1.1 Host Port

PROTOSCOLOS ETHERNET:

TCP/IP, EtherTalk, IPX/SPX, UDP, IPP v1.1, SNMP, HTTP/HTTPS, WSD

MANUSEIO DE PAPEL

ENTRADA PADRÃO DE PAPEL:
Bandeja de 250 folhas
Bandeja multipropósito de 100 folhas

ENTRADA OPCIONAL DE PAPEL:
Alimentador inferior de 500 folhas

SAÍDA PADRÃO DE PAPEL:
Bandeja de saída de 250 folhas face para baixo

DUPLEX AUTOMÁTICO:
Para impressão frente e verso

TAMANHOS DE PAPEL SUPORTADOS:
Bandeja multipropósito 100 folhas:

Carta
Ofício
10 x 15 cm
Executive
Fólio
SP Folio
Extrato
A4, A5, A6
B5, B6

Tamanhos Personalizados:
(L) 9-21,6 cm até (C) 14,8-35,6 cm
Envelopes:
Monarch, Com 10, DL, B5 (ISO), C6
Cartão postal:
Duplo

Alimentador Inferior 250 folhas:

Carta
10 x 15 cm
Executive
Extrato

Tamanhos Personalizados
(L) 9-21,6 cm até (C) 14,8-29,7 cm
A4, A5, A6
B5, B6

Alimentador Inferior 500 folhas:

Carta
Ofício
Executive
A4
B5

Duplex:

Carta
Ofício
Executive
Fólio
A4
B5

Tamanhos Personalizados:
(L) 18,2-21,6 cm até (L) 25,7-35,6 cm

ÁREA IMPRIMÍVEL:

4 mm a partir de todas as bordas
Largura máxima de impressão: 20,8 cm
Comprimento máximo de impressão: 34,8 cm

GRAMATURAS DE PAPEL:

Papel plano: 60-90 g/m²
Papel grosso: 90-210 g/m² somente através da bandeja multipropósito
Alimentador Automático de Documentos:
Simplex: Até 35-128 g/m²
Duplex: Até 50-128 g/m²
Unidade Duplex: 60-90 g/m²

MÍDIA DE IMPRESSÃO:

Papel plano
Papel reciclado
Papel timbrado
Papel grosso
Papel Glossy
Transparências
Etiquetas de qualidade laser
Envelopes
Cartões postais

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

TIPO:
Multifuncional em cores Tandem com Tecnologia Emperon

DIMENSÕES (LXPPXA):

53,9 x 59 x 57,8 cm

PESO:
55 kg com consumíveis

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

EXIGÊNCIAS DE ENERGIA:

100 VAC, 50/60 Hz
120 VAC, 50/60 Hz
220-240 VAC, 50/60 Hz

CONSUMO DE ENERGIA:

Média: 650 Watts
Máximo: 1.250 Watts
Em espera: 200 Watts em média
Modo baixo consumo: 140 Watts ou menos
Modo Economia de Energia: 25 Watts ou menos

CONCORDANTE COM ENERGY STAR*:

28W ou menos
*A instalação de alguns opcionais, em algumas combinações, pode tornar o produto não concordante.

AMBIENTE

EXIGÊNCIAS DE TEMPERATURA:

Em operação: 10° a 35 °C

UMIDADE:

Em operação: 15% a 85% UR

NÍVEIS DE RUÍDO:

Imprimindo: < 53,5 dB
Em espera: < 39 dB
Copiando: < 54,5 dB

REGULAMENTAÇÃO/CONFORMIDADE DE SEGURANÇA:

UL, cUL, CSA, FCC-B, CDRH

CONSUMÍVEIS*:

Cartucho de toner inicial: Ciano, Magenta, Amarelo e Preto (rendimento de até 3.000 páginas carta/A4 com 5% de cobertura)
Cartuchos de Substituição: Ciano, Magenta, Amarelo e Preto (rendimento de até 4.000 ou 8.000 páginas carta/A4 com 5% de cobertura)
Unidade de Imagem: Ciano, Magenta, Amarelo e Preto (rendimento de até 30.000 páginas)
Caixa de toner refugado

*A expectativa de vida afirmada para cada consumível de seu multifuncional está baseada na impressão sob condições operacionais específicas, tais como cobertura de página para um tamanho de papel específico (5% de cobertura em Carta/A4). A vida real dos consumíveis pode variar dependendo da utilização e outras variáveis de impressão, incluindo cobertura de página, tamanho de página, tipo de mídia, impressão contínua ou intermitente, temperatura e umidade ambiente.

GARANTIA:

1 ano de garantia on-site



© 2011 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS U.S.A., INC. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial sem a expressa permissão por escrito. Konica Minolta é marca de comércio registrada KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. The essentials of imaging é marca de comércio registrada KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. Emperon, magicolor e PageScope são marcas de comércio registradas da KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Simitri é marca de comércio registrada KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS U.S.A., INC. Todas as outras marcas de comércio ou marcas de comércio registradas são de propriedade de seus respectivos fabricantes.

Projeto e especificações sujeitos a alterações sem prévio aviso.



KONICA MINOLTA

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS U.S.A., INC.
100 Williams Drive
Ramsey, NJ 07446

para obter mais informações ligue para:
0800 891 3480
<http://printer.konicaminolta.com/Brasil>
vendas@kmb.s.konicaminolta.us