



KONICA MINOLTA

A MELHOR IMAGEM PARA SUAS GRANDES IDÉIAS

A impressora laser em cores magicolor® 7450 II grafX dá liberdade para você expressar toda sua criatividade. Suporta tamanhos até 31 x 45,7 cm para impressão sangrada e 31 x 120 cm para impressão de banners. Oferece resolução fotorealística e tabelas de cores PANTONE® para provas precisas e documentos de qualidade profissional. Com o recurso CMYK Gray você pode imprimir objetos não-texto pretos em preto puro com resultados excepcionais. O HD interno de 40 GB e o processador de 733 MHz permitem que esta impressora laser em cores manuseie facilmente grandes trabalhos de impressão, acompanhando sua criatividade tanto em Macs® como em PCs. Trabalhos grandes ou pequenos, tudo fica fantástico com a magicolor 7450 II grafX.



DO BUSINESS_BETTER

24 PPM 24 PPM

CONECTE_

COMUNIQUE_

CONTROLE_

magicolor 7450 II grafX

- ▶ SUPORTA TAMANHO DE PÁGINA ATÉ 31 X 120 CM
- ▶ QUALIDADE FOTOREALÍSTICA DE 9600 X 600 DPI
- ▶ RECURSO CMYK GRAY PARA OBJETOS NÃO-TEXTO EM PRETO PURO
- ▶ PDF 1.6* PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS COM OBJETOS TRANSPARENTES
- ▶ IMPRESSÃO NÍTIDA DE FONTES PEQUENAS COM O MODO THIN LINE
- ▶ TABELA DE CORES PANTONE PARA PRECISÃO DE CORES
- ▶ TONER POLIMERIZADO SIMITRI® PARA EXCELENTE QUALIDADE DE IMAGENS E TEXTOS
- ▶ ALTO DESEMPENHO COM A VELOCIDADE DE 24.5** PPM EM CORES E P&B
- ▶ PODEROSA CPU G4 733 MHZ PARA APLICAÇÕES GRÁFICAS
- ▶ HD INTERNO DE 40 GB ADICIONA FUNÇÕES DE CONVENIÊNCIA E SEGURANÇA
- ▶ INTERFACE GIGABIT ETHERNET® PROCESSA FACILMENTE GRANDES TRABALHOS
- ▶ 768 MB RAM ON BOARD PARA AUMENTO DE PRODUTIVIDADE
- ▶ TONERS DE ALTA CAPACIDADE PARA MENOR CUSTO DE IMPRESSÃO
- ▶ CICLO DE TRABALHO MENSAL DE 120.000 PÁGINAS ATENDE ALTAS DEMANDAS
- ▶ SUPORTA GRUPOS DE TRABALHO MACINTOSH® E PC



magicolor 7450 II grafX
_IMPRESSORA
_LASER EM CORES
_DE GRANDES FORMATOS

The essentials of imaging

*Exige HD interno
**Baseado no formato carta/A4



magicolor 7450 II grafX

O QUE VEM NA magicolor 7450 II grafX:

Projetada para atender os profissionais criativos.

_HD INTERNO DE 40 GB E MEMÓRIA DE 768 MB

_TABELA DE CORES PANTONE

_CARTUCHOS DE TONER CMYK DE ALTA CAPACIDADE

_DRIVERS E UTILITÁRIOS MACINTOSH

_FUNÇÃO CMYK GRAY



CONTROLE PRECISO DAS CORES ESTÁ EM SUAS MÃOS COM AS TABELAS DE CORES PANTONE. O SISTEMA INTELIGENTE DE CALIBRAÇÃO—CONTROLE AUTOMÁTICO APRIMORADO DE DENSIDADE DE IMAGEM—ASSEGURA CORES CONSISTENTES A CADA IMPRESSÃO, TODOS OS DIAS.

24 PPM 24 PPM



ESPECIALISTA MAC. SUPORTE A POSTSCRIPT® 3, EXTRAORDINÁRIA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE ARQUIVOS GRÁFICOS E VERSÁTEIS OPÇÕES DE MÍDIA TORNAM ESTA IMPRESSORA UMA ESPECIALISTA NO MUNDO MAC.

CAPACIDADE MÁXIMA DE 1.850 FOLHAS. TRABALHE MAIS SEM RECARREGAR PAPEL ADICIONANDO ATÉ TRÊS BANDEJAS DE 500 FOLHAS, QUE SUPORTAM GRAMATURAS DE ATÉ 256 G/M2. CARREGUE CADA BANDEJA COM UM TIPO DIFERENTE DE MÍDIA, COMO ETIQUETAS, PAPEL TIMBRADO, PAPEL GROSSO E ENVELOPES.



DRIVERS MAC COMPLETOS. ACESSE TODOS OS RECURSOS DA IMPRESSORA, DESDE O GERENCIAMENTO DE CORES ATÉ O MANUSEIO DE PAPEL, ASSEGURANDO QUE AS SUAS IMPRESSÕES FIQUEM EXATAMENTE COMO VOCÊ DESEJA. O BONJOUR TORNA A CONFIGURAÇÃO NO MAC RÁPIDA E FÁCIL.

IMPRESSÕES E PROVAS SURPREENDENTES. SURPREENDA SEUS CLIENTES COM PROVAS E DOCUMENTOS FINALIZADOS. A MAGICOLOR 7450 II GRAFX POSSUI RECURSOS COMO A TECNOLOGIA CONTONE DE 4-BITS/PIXEL E IMAGEM CMYK GRAY PARA IMAGENS FOTO-REALÍSTICAS E CORES SURPREENDENTES, QUE VALORIZAM SUAS IMPRESSÕES E A IMAGEM DE SUA EMPRESA.



FOTOS EXPRESSAS. CONECTE SUA CÂMERA COMPATÍVEL PICTBRIDGE NA PORTA USB E IMPRIMA DIRETAMENTE SUAS FOTOS.

Ferramentas inteligentes para profissionais de design. No mundo do design, você precisa de uma impressora laser em cores precisa e de alto desempenho. A magicolor 7450 II grafX está pronta para atender sua criatividade com resultados rápidos e surpreendentes.

Projetada para produtividade. Para arquivos ricos em elementos gráficos a magicolor 7450 II grafX utiliza uma poderosa CPU G4 733 MHz para processar e imprimir as páginas em cores e p&b na velocidade de 24.5 ppm*.

Novas ferramentas de criatividade. Opção CMYK Gray possibilita a impressão nítida e rica em detalhes de objetos pretos não-texto. O PDF 1.6** possibilita a impressão de provas realísticas de documentos que contenham objetos transparentes. Selecione o modo Thin Line para imprimir fontes pequenas com grande nitidez.

Qualidade excepcional e cores precisas. A resolução de 9600 x 600 dpi e a tecnologia contone da magicolor 7450 II grafX geram detalhes fotográficos realísticos, suaves gradientes de cores e preto sólido. Um sistema de ajuste de cores baseado no ICC provê o controle automático e preciso de cores, incluindo suporte a Windows® ICM e Apple ColorSync®. Também possui as emulações de imprensa SWOP, Commercial Press, Eurocolor, TOYO, DIC e SNAP, bem como os perfis de fonte RGB, como sRGB, Apple® RGB, ColorMatch, Blue Adjust e Adobe® RGB.

Sistema inteligente de calibragem. O Controle Automático Aprimorado de Densidade de Imagem (eAIDC) assegura cores consistentes a cada impressão, por toda a vida da impressora.

Tarefas avançadas de impressão. O HD interno de 40 GB e memória RAM de 768 MB proporcionam avançados recursos de conveniência e funções de segurança, incluindo armazenamento e impressão segura de documentos com senha de 4 dígitos, prova-e-imprime e impressão direta** de arquivos JPEG, TIFF e PDF.

Versatilidade de mídias para aplicações criativas. Utilize mídias personalizadas desde 9 x 14 cm até banners de 31 x 120 cm com gramatura até 256 g/m² para conceitualizar e criar campanhas inteiras, deste mala direta e flyers até pôsteres e etiquetas de CD.

Toner Polimerizado Simitri. Aprimora a fusão, até mesmo em mídia rugosa, resultando em impressão durável, com belas imagens e textos que não borram ou desbotam.

Suprimentos de alta capacidade, impressão de baixo custo. Com rendimento de até 15.000 páginas, a reposição do toner é uma tarefa pouco frequente. Os cartuchos de alta capacidade proporcionam baixo custo para projetos em cores de alta cobertura.

Comunicação descomplicada. Seja você usuário Mac ou multiplataforma, a magicolor 7450 II grafX oferece drivers completos e uma interface Gigabit Ethernet integrada para prover impressão em cores de alta velocidade para toda a rede de profissionais criativos.

Personalize com os opcionais. Adicione até três bandejas de 500 folhas, ampliando a capacidade máxima para 1.850 folhas para atender ambientes de alta produtividade. O ciclo mensal de 120.000 páginas atenderá sua demanda. Uma unidade duplex automática também pode ser instalada para impressão frente e verso.

magicolor



Simitri HD
High Definition Polymerized Toner

PAGESCOPE



* Baseado no formato carta/A4
** Exige HD interno

© 2011 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS U.S.A., INC. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial sem a expressa permissão por escrito. Konica Minolta e The essentials of imaging são marcas de comércio registradas da KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. Emperon, magicolor e PageScope são marcas de comércio registradas da KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Simitri é marca de comércio registrada KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS. PANTONE é marca de comércio registrada Pantone, Inc. Todas as outras marcas de comércio ou marcas de comércio registradas são de propriedade de seus respectivos fabricantes.

Projeto e especificações sujeitos a alteração sem prévio aviso.



KONICA MINOLTA

KONICA MINOLTA
BUSINESS SOLUTIONS U.S.A., INC.
100 Williams Drive
Ramsey, NJ 07446

para obter mais informações ligue para:
0800 891 3480
<http://printer.konicaminolta.com/Brasil>
vendas@kmb.konicaminolta.us