



KONICA MINOLTA

PagePro 1380 MF



Su Asistente
Personal Láser
de Oficina



Su Asistente Personal Láser de Oficina



ESPECIFICACIONES RAPIDAS

- Impresión: Hasta 21 ppm
- Copiado: Hasta 20 cpm
- Escaneo: 12 segundos/páginas en blanco y negro o 50 segundos/página a color
- 32 MB RAM
- Interface de Alta velocidad USB 2.0
- Alimentador opcional de documentos automático con capacidad de 50 hojas
- Compatible con Windows® XP/2000/Me/98SE
- Ciclo de trabajo de 15.000 páginas por mes
- Garantía de 1 año con posibilidad de cambio del equipo

El equipo PagePro 1380 MF combina la comodidad de la unidad de escritorio con la calidad de la producción láser de alta velocidad para formar un equipo multifuncional compacto que imprime, copia y escanea.

Impresión

Velocidades y sistemas de alimentación de papel que se adecuan a sus necesidades.

- El potente procesador 150 MHz y el sistema 32 MB RAM le imprime la primera página en tan solo 17 segundos. Impresiones posteriores se producen a razón de 21 páginas por minuto.
- La calidad nítida láser produce trabajos en negro sólidos, texto fino y sombreados suaves en escala gris.
- Utilice la bandeja de multipropósito con capacidad de 250 hojas para imprimir en una amplia gama de tamaños de medios de impresión, desde tarjeta postal (3.9" x 5.8") hasta tamaño oficio (8.5" x 14"), incluyendo tamaños personalizados.
- Imprima en todos los tipos comunes de medios para oficina, incluyendo papel corriente, material grueso, transparencias, etiquetas y sobres y realice fácilmente sus propios informes, brochures y demás documentos importantes del negocio.



Copiado

Las copias adaptan a sus necesidades con solo tocar un botón.

- Las copias pueden reducirse fácilmente o ampliarse del 25% al 400% utilizando la función de zoom.
- Mejore sus copias ajustando las funciones especiales, tales como densidad y modo de calidad.
- El equipo PagePro 1380 MF le proporciona a usted la primera copia en menos de 19 segundos y luego la impresión se hace a razón de hasta 20 copias por minuto.



- Los documentos de páginas múltiples se procesan de manera sencilla utilizando el alimentador automático opcional con capacidad de 50 páginas, que ahorra tiempo y no requiere de atención por parte del operario.

Escaneo

Documentos digitales para compartir o archivar.

- Es posible escanear documentos hasta de 8.5" x 11" desde el vidrio "flatbed" del equipo y tamaños hasta de 8.5" x 14" desde el alimentador automático opcional de documentos.

- Utilice los sistemas LinkMagic o Nuance PaperPort® SE para escanear a color en 24 bits a 1200 dpi en su propio PC, pasando a PDF, a email, o alguna de las aplicaciones más comunes del software tales como Word®, Excel®, Adobe Acrobat®, y Photoshop®.
- Utilice la función de Reconocimiento de Caracteres Ópticos PaperPort SE (OCR) para transformar los documentos escaneados en texto editable.

Potente Calidad Láser


Basada en un legado de experiencia.

- La tecnología láser logra que el PagePro 1380 MF sea un equipo rápido, silencioso, confiable y económico, que le brinde a impresiones y copias de alta calidad, incluso utilizando papel corriente.
- Las respuestas a sus preguntas se obtienen utilizando el soporte técnico basado en los Estados Unidos sin costo alguno por cinco años.

Salve Sus Recursos

El equipo cumple con tres funciones esenciales en un espacio reducido y de bajo costo.

- Ahorre tiempo y dinero con la posibilidad de producción dentro de la empresa, en lugar de pagar los costos de servicios externos.
- Simplifique el ambiente tecnológico de su oficina utilizando tan solo una fuente de suministros y servicios.
- Libere más espacio para obtener un ambiente profesional en su oficina.



Basicas

Opciones

UNIDAD DE TECLADO FRONTAL

- Panel de control intuitivo one-touch
- Ajuste fácilmente la impresión, copiado y escaneo

VELOCIDAD DE IMPRESION

- Velocidad de Impresión: 20 ppm
- Velocidad de Copiado: 20 cpm
- Velocidad de Escaneo: 12 segundos/página en blanco y negro o 50 segundos/página a color

INTERFACE

- Alta Velocidad USB 2.0

MEMORIA

- 32 MB RAM

COMPATIBILIDAD

- Windows XP/2000/Me/98SE

RESOLUCION

- Impresión y Copiado: 600 dpi
- Escaneo: 1200 dpi

TAMAÑO Y ENTRADA DE PAPEL

- Hasta tamaño oficio (8.5" x 14")
- Bandeja graduable multiusos con capacidad hasta de 250 hojas
- Alimentador de una sola hoja

ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS

- Capacidad hasta de 50 hojas
- Hasta tamaño oficio (8.5" x 14")



Fácil de Configurar y Utilizar

Diseñado para usuarios no técnicos

- El software de instalación de auto-operación y los suministros pre-instalados hacen que su equipo empiece a funcionar en cuestión de unos minutos.
- El acceso frontal le permite al usuario cambiar los suministros y hacer el mantenimiento del equipo PagePro 1380 MF en forma sencilla.
- Aplique control de producción con la punta de sus dedos utilizando el panel de control intuitivo de one-touch.



KONICA MINOLTA



PagePro i380 MF – Información Técnica

Impresión	
Método de Impresión:	Láser electrofotográfico
Velocidad de Impresión*:	Hasta 21 ppm
Tiempo de Impresión de la Primera Página:	17 segundos desde el estado de la máquina en reposo a lista
Tiempo de Calentamiento:	21 segundos
Resolución:	600 x 600 dpi
Ciclo Recomendado de Trabajo:	15,000 impresiones / mes
Copiado	
Velocidad de Copiado*:	Hasta 20 cpm
Tiempo de Impresión de la Primera Página:	19 segundos contados desde el estado de la máquina en reposo a lista
Resolución:	600 x 600 dpi
Configuraciones de la Copia:	Contraste (Luz/Oscuridad), Reducción/ Ampliación (25 - 400%), Clasificación, Intercalado, Número de copias (1-99), Calidad (Combinado/Foto/Texto), Ahorra Papel (N-en-1) (Opcional) Capacidad de 50 hojas, tamaño hasta 8.5" x 14" (216 x 356 mm)(216 x 356 mm)
Alimentador Automático de Documentos:	
Escan	
Tipo de Escáner:	Flatbed
Velocidad de Escaneo:	12 segundos/página a 600 dpi
Monochrome:	50 segundos/página a 600 dpi
Color:	1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi
Resolución:	24 bit
Profundidad de Color:	Hasta 8.5" x 11.69" (216 x 297 mm)
Tamaño de Scan Bed (Platen):	Escaneo para email, para archivos, o para aplicaciones de software
Destino de Escaneo:	TWAIN y WIA
Driver de Escaneo:	LinkMagic y Nuance PaperPort SE **
Utilidad de Escaneo:	(Opcional) Capacidad de 50 hojas, tamaño hasta 8.5" x 14" (216 x 356 mm)
Alimentador Automático de Documentos:	

Área de Impresión: 0.16" (4 mm) desde todos los márgenes; 13.7" (348 mm) máxima longitud garantizada de impresión

Peso de Papel:
Papel Corriente: 16 - 24 lb. Bond (60 - 90 g/m²)
Material Grueso: 24 - 90 lb. Índice (90 - 163 g/m²)

Medios de Impresión: Papel corriente, papel reciclado, material grueso, transparencias, etiquetas calidad láser, sobres y tarjetas postales.

Características Físicas

Tipo: multifuncional láser con controlador interno
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto): 19.4" x 18.9" x 14.5" (492 x 465 x 369 mm); con ADF opcional: 19.4" x 18.9" x 21.5" (492 x 465 x 547 mm)
Peso: sin consumibles: 25.5 lbs. (11.6 kg); con consumibles: 27.2 lbs. (12.3 kg); tal y como se envía: 31.3 lbs. (14.2 kg)

Características Eléctricas

Requerimientos de Corriente:
Modelo 110/120V: 110/120 VAC ± 10%; 50/60 Hz ± 3%;
Modelo 220/240V: 220/240 VAC ± 10%, 50/60 Hz ± 3%
Consumo de Corriente: Operacional: 900 W o menos; Standby: 80 W o menos
Cumple con la Normatividad Energy Star**:** 15 W o menos

Condiciones Ambientales

Requerimientos de Temperatura: Operacional: 50° a 95° F (10° a 35° C)
Condiciones no operacionales: 32° a 95° F (0° a 35° C)
Humedad: Operacional: 15% a 85% de Humedad Relativa
Condiciones no operacionales: 10% a 85% de Humedad Relativa
Niveles de Ruido: Condiciones operacionales: <55 dB(A); Standby: <45 dB(A)

Condiciones Regulatorias/Seguridad

UL, cUL, CSA, FCC-B, CDRH, DOC, SASO, RPC

Consumibles*****

Cartucho de Tóner:
En Caja: Capacidad hasta de 1.500 páginas (tamaño carta/A4) a una cobertura al 5%.
Cambio con Capacidad Estándar: Producción hasta de 3.000 páginas (tamaño carta/A4) a una cobertura al 5%; Cambio de Alta Capacidad: Producción hasta de 6.000 páginas (tamaño carta/A4) a una cobertura al 5%
Tambor OPC: Producción hasta de 20.000 páginas (tamaño carta/A4) a una cobertura al 5%

Tipos

Compatible con todas las fuentes Windows y/o TrueType® que se imprimen vía Windows GDI. Se incluye una fuente residente

Garantía

Un año con posibilidades de cambio

Características de Hardware y Software

Tipo de Procesador: ARM946E-S, 150 MHz
Memoria: 32 MB
Compatibilidad del Sistema Operacional: Windows XP/2000/Me/98SE
Modo de Ahorro de Toner: Reduce la densidad del tóner hasta en un 50%

Requerimientos del Sistema Host

Espacio libre de disco de 64 MB en 450 MHz Pentium® III-Class, drive CD-ROM/DVD y RAM según especificaciones: Windows XP (128 MB), 2000/Me/98SE (64 MB)

Soporte de Interface

Estándar: Alta Velocidad USB 2.0 (soporta 'Plug and Play' de Microsoft)

Manejo de Medios

Entrada Estándar de Papel: Bandeja multipropósito con capacidad de 250 hojas, alimentador para una sola hoja
Salida Estándar de Papel: Bandeja de salida de 100 hojas boca a bajo
Entrada Opcional de Papel: Alimentador automático de documentos con capacidad de 50 hojas (ADF)
Impresión de Duplexado: Manual***
Tamaños de Papel Soportados:
Bandeja Multipropósito: Tamaño carta, A4, Oficio, Executive, Statement, Folio, Letter Plus, Foolscap, UK Quarto, Govt. Letter, Govt. Legal, A5, B5 (JIS), Kai 16, Kai 32; Japanese Postcard, Postcard Doble; Monarch, Com 10, DL, B5 (ISO), Sobres C5, C6, Chou 3, Chou 4, Alimentador Automático de Documentos: (opcional) 4.5" x 5.5" hasta 8.5" x 14" (114 x 216 mm hasta 216 x 356 mm)



KONICA MINOLTA
PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC.
(USA, Canada, Latin America)
Tel.: +1 (800) 523 2696
Tel.: +1 (201) 316 8200
Fax: +1 (201) 825 3577

Websites:
printer.konicaminolta.com

PN: PP1380MFSsSp2_07