



KONICA MINOLTA

magicolor 3300



Impresora láser a color de alta velocidad, a precio económico para empresas
Hasta 26 ppm a color y monocromático
Resolución de 1200 x 1200 dpi
Estándar 10/100 baseTX Ethernet,, USB, e interface en paralelo

The essentials of imaging

Quedará Sorprendido con la Velocidad



Diseñada para su Empresa

La impresora **magicolor 3300** toma su trabajo muy en serio, pues es un equipo empresarial de alta velocidad, con un sistema láser a color que se activa cuando usted se lo ordena y produce documentos a toda velocidad. El equipo **magicolor 3300** combinado a su diseño versátil está en condiciones de manejar los flujos de trabajo corrientes y extras en su oficina de manera inmediata.

Que Rapidez!

- La impresora **magicolor 3300** funciona dando un click en "Print" para imprimir rápidamente hasta 26 páginas por minuto (tamaño carta), 24 ppm (A4), en blanco y negro y a todo color.
- La impresora **magicolor 3300** funciona con un motor tipo tandem de un solo paso accionado por la tecnología de PRISMLASER que hace que el equipo sea rápido y confiable.
- La impresora **magicolor 3300** cubre las necesidades de su empresa, por que trabaja con los ambientes Windows, Mac, UNIX, y Linux, incluyendo además una Interface 10/100 Base TX Ethernet para acceso de usuario a alta velocidad.

Suma creatividad y color a velocidad incomparable

- La impresora **magicolor 3300** imprime en sobres, papel corriente, etiquetas, papel brillante y transparencias, y trabaja con tamaños que van desde la tarjeta postal (3.5" x 5.5") hasta el tamaño de letreros grandes tipo banner que miden hasta 8.5" x 35.4".
- La impresora **magicolor 3300** funciona a una resolución de 1200 x 1200 dpi y produce excelentes gráficos y colores resaltados para su empresa. Las imágenes en colores llaman tanto la atención y hacen que sus documentos corporativos tengan una excelente presentación.

Arquitectura de oficina

- Cuando su empresa pasa al siguiente nivel corporativo, la impresora **magicolor 3300** puede hacer este mismo trabajo con 500 hojas adicionales o con un sistema de alimentación para 1000 hojas maximizando de esta manera la entrada del papel.
- Una característica estándar en el modelo DN (opcional en el EN*), es un duplex automático que crea documentos a dos caras, reduciendo al mismo tiempo el uso del papel y sus costos.



magicolor 3300



magicolor 3300
con alimentador de 500 hojas



magicolor 3300 con alimentador
de alta capacidad para
1.000 hojas



Características

Estandar

Opcionales

Resolución

- Hasta de 1200 x 1200 dpi para crear impresionantes documentos de negocios

Interfaces

- EEthernet (10/100 Base TX), USB, paralelo

Velocidad de impresión

- Hasta 26 ppm (tamaño carta), 24ppm (A4) color y blanco y negro

Memoria

- Memoria RAM 256 MB

Emulaciones de impresión

- PostScript®, 3, PCL, 6, PDF, HP-GL, Line Printers

Manejo de documentos

- Duplex automático (modelo DN)
- Fácil creación de impresiones a todo color en ambas caras del papel

Tamaño y alimentación del papel

- Hasta tamaño oficio (8.5" x 14") mediante bandeja
- Hasta 8.5" x 35.4" a través de bandeja multipropósito de 500 hojas
- Bandeja multipropósito de 100 hojas



Manejo de documentos

- Duplex automático para impresión por ambas caras (estándar en el modelo DN*)

Memoria

- Expandible a 512 MB

Reloj de Tiempo Real

- "Estampa" los datos contables almacenados en la impresora con información de horarios


Disco duro

- Para trabajos contables, intercalado, impresión directa PDF, fuentes, formas y almacenamiento de perfiles.

Manejo del papel

- Alimentación de 1000 hojas de alta capacidad (incluyendo dos bandejas de 500 hojas cada una)
- Alimentador para 500 hojas (no se muestra)

*Modelo EN disponible en la versión 120V solamente.



KONICA MINOLTA

magicolor 3300 – Datos Técnicos



Proceso de impresión

Método de impresión: láser electrofotográfico

Velocidad de impresión:

Simplex – color y blanco y negro: hasta 26 ppm (tamaño carta), 24 ppm (A4)
Duplex – color y blanco y negro: hasta 15 ppm (tamaño carta y A4)

Tiempo de impresión de la primera página:

Página a color y monocromática: 14 segundos a partir de la posición en reposo del equipo a estado de listo (la velocidad exacta de impresión varía de acuerdo con la configuración del sistema, la aplicación del software, el driver y la complejidad del documento)

Resolución: 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi

Ciclo de trabajo recomendado: hasta 60,000 impresiones / mes

Características de hardware y software

Tipo de procesador: QED 7065 c R5000- clase RISC, 450 MHz

Memoria: 256 MB, expandible hasta 512 MB (dos ranuras)

Disco duro interno IDE: (opcional) para bajar al sistema, fuentes, formas y perfiles; Job Accounting; spooling; electronic collation; impresión directa PDF - hasta un soporte de 2.2 GB.

Compatibilidad con sistemas operativos: Windows XP/2000/NT4/Me/98/95, Macintosh OS9.2.1 + /OSX, UNIX, Linux

Emulaciones de impresión: estándar : PostScript 3, PCL 6, direct PDF 1.3 (se requiere disco duro), HP-GL, Impresora de Línea

Opcional: CGM

Administración de impresión: manejo base Web para PageScope™ Net Care; Crown View™ TM ; soporte de drivers para Windows, Macintosh, UNIX, y Linux; utilitario de monitor de impresión; administración de Download ; Job Accounting

Soporte de color: calibración automática de imagen (AIC); perfiles ICC de dispositivos; combinación de color automática de base ICC; diccionarios incorporados para comparación de color; SWOP, emulaciones de impresión comercial y Eurocolor press; tablas de color PANTONE,

Soporte de interfaces

Interfaces estándar: Ethernet 10/100 BaseTX (soporta NetWare, IPX/SPX; IPP; TCP/IP; EtherTalk; OS2 LAN Manager/LAN Server NetBEUI/NetBIOS; Windows XP/2000/NT/Me /98/95 y protocolos NetBEUI/NetBIOS); USB 1.1 (soporta Windows XP/2000/Me/98 SE, Mac OS 9.2.1+; X.1.4+); IEEE 1284 paralelo (Microsoft "Plug and Play")

Interfaces opcionales: Token-Ring, Bluetooth inalámbrico, y tecnologías inalámbricas 802.11b soportada a través de opciones de terceros

Manejo del papel

Alimentación estándar de papel: Casete para 500 hojas, bandeja multipropósito para 100 hojas.

Alimentación opcional de papel: bandeja de alimentación de 500 hojas, bandejas de entrada de alta capacidad de 1,000 hojas (bandejas de 2 x 500 hojas)

Salida estándar de papel: recipiente impresión de 250 hojas boca abajo
Impresión Dúplex: estándar (modelo DN), opcional (modelo EN)

Características a primera vista

Características:	magicolor 3300
Compatibilidad	Windows/Mac/Linux/UNIX
Velocidad de impresión- Monocromática	Hasta 26 ppm
Velocidad de impresión- a color	Hasta de 26 ppm
Resolución	Hasta de 1200 x 1200 dpi
Memoria	256 MB (max. 512MB)
Disco Duro	○
Interfase de Red	●
Casete para 500 hojas	●
Bandeja multipropósito para 100 hojas	●
Alimentador para 500 hojas	○
Alimentador para 1000 hojas	○
Duplexer automático	○ (modelo EN*), ● (modelo DN)
Copiadora / scanner	○

○ Opcional ● Estándar El modelo *EN se encuentra en la versión 120V solamente

Tamaños de Papel Soportados:

Casete Estándar: Tamaño carta, A4, legal, ejecutivo, A5, B5 (JIS).

Bandeja multipropósito: carta, A4, legal, ejecutivo, declaraciones, A5, B5 (JIS), folio, Kai 16, Kai 32, tarjeta postal, tamaños según requerimiento del cliente (ancho) 3.5"-8.5" (89 - 216mm) hasta (largo) 5.5"-35.4" (140 - 900mm); Monarch, Com 10, DL, C5, C6, B5 (ISO), sobres Chou 3, Chou 4.

Bandeja de alimentación de 500/1000 hojas: carta, A4, oficio, ejecutivo, A5, B5 (JIS), folio.

Duplex: carta, A4, oficio, ejecutivo, declaraciones, A5, B5 (JIS), folio, Kai 16, Kai 32.

Área de Impresión: .16" (4mm) en los bordes: Máxima área de impresión: 8.18" x 35.12 (207.9 x 892 mm)

Área de impresión: 16" (4mm) medidos desde los márgenes; área máxima de impresión: 8.18" x 35.12" (207.9 x 892mm)

Peso del Papel:

Bandeja estándar/bandejas de entrada del papel: Bond de 16-24 lb. (60-90g/m²)

Bandeja multipropósito: carátula hasta de 80 lb/110 lb. Índice (21.6g/m²); Bond 20-28lb (64-105g/m²) para tamaños de más de 14" (35.6mm)

Unidad Duplex: Bond 20lb. - 60lb. Carátula (64 - 162g/m²)

Media de impresión: papel corriente, papel grueso, papel brillante, transparencias OHP, etiquetas calidad láser y sobres. Duplex en papel corriente solamente.

Características Físicas

Tipo: Impresora Láser con controlador Interno

Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto): Impresora: 17.3" x 25.1" x 17.5" (439 x 638 x 445 mm); empacada: 22.5" x 29.5" x 31.7" (571 x 750 x 806 mm)

Peso sin consumibles: 64.2 libras (29.2 Kg); con consumibles: 76.8 Libras (34.9 Kg.); empacada: 101.4 lbs (46 Kg)

Características Eléctricas

Requerimientos de corriente:

Modelo 120V: 90-140 VAC, 50/60 Hz ± 3%

Modelos 220/240V: 198 - 264 VAC, 50/60 Hz±3%

Consumo de corriente: Operacional: Promedio ≤ 600W, máximo ≤ 900W Standby (fusor activado); promedio ≤ 180, Máximo ≤ 900 W máximo

Cumple con las normas de Energy Star[®] 45W o menos

Características ambientales

Requerimientos de temperatura: Operacional: 41[°] a 89.6[°] F (5[°] a 32[°]C)

Condiciones no operacionales: -2[°] a 104[°] F (-20[°] a 40[°]C)

Humedad: Operacional: 15% a 85% de humedad relativa sin condensación,

No operacional: 5% a 85%, humedad relativa sin condensación.

Niveles de ruido: condiciones operacionales: ≤ 55 dB (A); Standby : ≤ 36.5 dB (A)

Regulatorio/ Normas de seguridad:

UL, cUL, FCC-B, DOC, CDRH, CE Marking, C – Tick

Consumibles

Se incluye una serie completa de consumibles con la impresora magicolor 3300

Cartuchos de toner de arranque:

Toner negro: con capacidad para producir hasta 4,000 páginas de impresión tamaño carta/ A4 @ 5% de cobertura

Toner color Cyan, Magenta, Amarillo: suficiente para imprimir hasta 3000 páginas tamaño carta / A4 @ 5% cobertura.

Cartuchos de toner de reposición:

Toner negro: suficiente para imprimir hasta 9000 páginas tamaño carta/A4 @ 5% cobertura.

Colores Cyan, Magenta, Amarillo: capacidad hasta para 6500 impresiones tamaño carta/páginas A4 @ 5% cobertura

Otros suministros: unidad de imagen, unidad de transferencia, Kit Fusor

La vida útil indicada para cada consumible se basa en su capacidad de impresión bajo condiciones operacionales específicas, tales como cobertura de página para un tamaño en particular (cobertura del 5% tamaño carta/A4). La vida útil real de los consumibles variará de acuerdo con el uso y otras condiciones variables de impresión incluyendo cobertura de página, tamaño de página, tipo de media utilizada, impresión continua o intermitente, temperatura ambiente y humedad.

Caracteres o Fuentes de Impresión:

144 fuentes PostScript residentes, 89 fuentes PCL, 40 fuentes HP –GL, opciones de fuentes Kanji.

Garantía

Un año en sitio

KONICA MINOLTA PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC.

(USA, Canada, Latin America)

Tel.: +1 (251) 633 4300

Fax: +1 (251) 639 4490

Websites:

printer.konicaminolta.com

www.q-shop.com

PN:mc3300Ss_SP3_04

Derechos Reservados © 2004 KONICA MINOLTA PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC. Todos los derechos reservados. Los logos de KONICA MINOLTA y KONICA MINOLTA son marcas o marcas registradas de KONICA MINOLTA HOLDINGS, Inc. PageScope es una marca o marca registrada de KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Crown y magicolor son marcas o marcas registradas de KONICA MINOLTA PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC. Todas las otras marcas o marcas registradas son de propiedad de sus respectivos dueños.

Algunas de las imágenes provistas por cortesía de digitalvisiononline.com

* La adición de algunas opciones, y algunas de sus combinaciones pueden causar que el producto no cumpla con Energy Star. El cumplimiento de Energy Star no representa un endoso de EPA de ningún producto o servicio. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.



KONICA MINOLTA