



KONICA MINOLTA

UNA MEJOR IMAGEN PARA TUS GRANDES IDEAS

La impresora láser color magicolor® 7450 II grafX ofrece el espacio para expresar tus diseños más creativos, soportando tamaños de página hasta de 12.25" x 18" para diseños sin bordes y de 12.25" x 47.24" tamaño banner, para plasmar una lluvia de ideas. Sus características de resolución fotorealista y sus tablas de color PANTONE® ofrecen pruebas exactas y documentos de calidad comercial. Con la función Image CMYK Gray tu puedes ahora imprimir textos nítidos y objetos en negro puro para resultados excepcionales. Disco duro incorporado de 40 GB y un procesador a 733 MHz, permite que esta impresora laser color, maneje fácilmente trabajos grandes para mantener el flujo creativo tanto en Macs® como en PCs. Grande o pequeño, todo luce fantástico en la magicolor 7450 II grafX, resaltando tu creatividad.



CONEXIÓN

COMUNICACIÓN

CONTROL

MEJORE SU NEGOCIO

24 PPM 24 PPM

magicolor 7450 II grafX

- ▶ TAMAÑO DE PAPEL SOPORTADO HASTA DE 12.25" X 47.24"
- ▶ CALIDAD FOTOREALISTA DE 9600 X 600 DPI-CLASS
- ▶ IMAGE CMYK GRAY – TEXTOS Y OBJETOS EN NEGRO PURO
- ▶ PDF 1.6* IMPRIME OBJETOS TRANSPARENTES COLOCADOS EN LOS DOCUMENTOS
- ▶ IMPRIME CLARAMENTE PEQUEÑOS TEXTOS CON THIN LINE MODE (MODO LINEA FINA)
- ▶ TABLAS DE COLOR PANTONE PARA UNA EXACTA COINCIDENCIA DEL COLOR
- ▶ TÓNER POLIMERIZADO SIMITRI®, SUPERIOR CALIDAD DE IMAGEN Y TEXTOS
- ▶ VELOCIDAD DE ALTO DESEMPEÑO 24.5** PPM COLOR / BYN
- ▶ PODEROSO PROCESADOR A 733 MHZ G4 PARA APLICACIONES GRÁFICAS
- ▶ DISCO DURO DE 40 GB, AGREGA FUNCIONES DE COMODIDAD Y SEGURIDAD
- ▶ GIGABIT ETHERNET® (10/100/1000BASETX), PROCESA TRABAJOS GRANDES
- ▶ 768 MB RAM EN PUERTO, PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD
- ▶ TÓNER DE ALTO RENDIMIENTO – BAJO COSTO POR IMPRESIÓN
- ▶ 120,000 PÁGS. POR MES, CUMPLE DEMANDAS DE ALTO-VOLUMEN
- ▶ SOPORTA EQUIPOS DE TRABAJO CREATIVO MACINTOSH® Y PC



magicolor 7450 II grafX

- _ IMPRESORA
- _ LÁSER
- _ FORMATO GRANDE
- _ TODO COLOR



The essentials of imaging

*Requiere Disco Duro
**Basado en tamaños de página carta/A4

magicolor 7450 II grafX

Herramientas expertas para profesionales del diseño. En la industria del diseño, se necesita una impresora láser color con colores exactos y un excelente rendimiento. La magicolor 7450 II grafX está equipada para imprimir tus conceptos creativos rápidamente, y con fabulosos resultados.

Ingeniería con productividad. Para archivos con muchos gráficos. La magicolor 7450 II grafX usa un potente procesador a 733 MHz G4 para procesar e imprimir páginas rápidamente, 24.5* páginas por minuto en color y byn.

Nuevas herramientas creativas. Funciones de impresión Image CMYK Gray para enriquecer los resultados en textos y objetos negros. PDF 1.6** hace posible imprimir objetos transparentes que se encuentran colocados dentro de documentos, logrando documentos más reales. Selecciona Thin Line Mode (Modo Línea Fina) para imprimir textos pequeños para detalles importantes.

Calidad excepcional y color exacto. Genera verdaderos detalles fotográficos, suaves gradientes de colores y negros altamente saturados con la resolución de 9600 x 600 dpi y la tecnología de impresión contone de la magicolor 7450 II grafX. Un sistema fiable de coincidencia de color basado en ICC, proporciona un control automático del color, que incluye soporte para Windows® ICM y Apple ColorSync®. También ofrece emulaciones de prensa SWOP, Commercial Press, Eurocolor, TOYO, DIC y SNAP; así como perfiles de fuentes RGB estándar como sRGB, Apple® RGB, ColorMatch, Blue Adjust y Adobe® RGB.

Sistema inteligente de calibración. El Control Mejorado de Densidad Automática de Imagen (eAIDC), garantiza la consistencia del color en cada impresión, todos los días durante la vida de la impresora.

Ciclo avanzado de impresión. Disco Duro incorporado de 40 GB y de inicio con una memoria de 768 MB RAM, brindan funciones de comodidad y de seguridad, incluyendo un PIN de 4 dígitos para proteger el almacenamiento e impresión de documentos, prueba antes de impresión e impresión directa** de archivos JPEG, TIFF y PDF.

Versatilidad de papeles para aplicaciones creativas. Usa papel personalizado tan pequeño como 3.55" x 5.5" hasta tamaño banner 12.25" x 47.24" y cartulinas con un peso hasta de 140 lb. (256 gms) para conceptualizar y crear campañas completas—desde correo directo y folletos, hasta pósters y etiquetas para CD.

Tóner Polimerizado Simitri. Mejora la fusión incluso en papeles gruesos y ofrece impresiones duraderas con hermosas imágenes y textos nítidos que no se corren ni se deslavan.

Consumibles de alta capacidad, bajo costo por impresión. Con rendimientos hasta de 15,000 páginas, el reemplazo del tóner es una tarea poco frecuente. Estos cartuchos duraderos brindan diseños con cobertura a todo color a bajo costo por impresión.

Comunicación perfecta. Ya sea que estés solo en Mac o en una plataforma mixta de usuarios, la magicolor 7450 II grafX ofrece una amplia gama de controladores y una interface Gigabit Ethernet integrada para proveer alta velocidad de impresión a color a toda una red de profesionales creativos.

Se ajusta a opciones personalizadas. Agrega hasta tres bandejas para 500-hojas—y expande la entrada a su máximo de 1,850 hojas—para escenarios de alta producción (el ciclo de trabajo mensual de 120,000 páginas de la impresora, puede manejarlo!). También puede ser instalado un duplexer automático para ahorrar recursos al imprimir por ambas caras.

VENTAJAS DE LA MAGICOLOR 7450 II GRAFX:

Diseñada para cumplir con los estándares de un experto creativo.

DISCO DURO INCORPORADO DE 40 GB Y 768 MB DE MEMORIA

TABLAS DE COLOR PANTONE

VIENE CON CARTUCHOS DE TÓNER CMYK DE ALTA CAPACIDAD

CONTROLADORES Y UTILERÍAS PARA MACINTOSH

FUNCIÓN IMAGE CMYK GRAY



PRECISA COINCIDENCIA DEL COLOR. ESTA BAJO TU CONTROL CON TABLAS DE COLOR PANTONE Y UN SISTEMA INTELIGENTE DE CALIBRACIÓN—CONTROL MEJORADO DE DENSIDAD AUTOMÁTICA DE IMAGEN —GARANTIZA LA CONSISTENCIA DEL COLOR EN CADA IMPRESIÓN, TODOS LOS DÍAS.

24 PPM 24 PPM



ESPECIALISTA EN MAC. EL SOPORTE POSTSCRIPT® 3 PROCESA GRANDES ARCHIVOS GRÁFICOS Y OPCIONES VERSÁTILES DE PAPEL, HACEN DE ESTA IMPRESORA UNA EXPERTA EN MAC.

CAPACIDAD MÁXIMA DE PAPEL PARA 1,850-HOJAS. TRABAJA DURANTE MÁS TIEMPO SIN RECARGAR PAPEL, AGREGANDO HASTA TRES BANDEJAS PARA 500 HOJAS. CARGA CARTULINA HASTA DE 140LB (256 GMS) O UTILIZA CADA BANDEJA PARA DIFERENTE TIPO DE PAPEL—ETIQUETAS, PAPEL MEMBRETADO, PAPEL GRUESO Y SOBRES.



CONTROLADORES PARA MAC. ACCESA A TODAS LAS FUNCIONES DE LA IMPRESORA—DESDE LA ADMINISTRACIÓN DEL COLOR HASTA EL MANEJO DEL PAPEL—Y ASEGÚRATE QUE TUS IMPRESIONES SEAN EXACTAMENTE LO QUE TU ESPERAS. BONJOUR HACE QUE LA CONFIGURACIÓN EN LA MAC SEA RÁPIDA Y FÁCIL.

PRUEBAS E IMPRESIONES IMPACTANTES. MUESTRALES A TUS CLIENTES PRUEBAS IMPACTANTES Y DOCUMENTOS LISTOS PARA ENTREGAR. LA MAGICOLOR 7450 II GRAFX SOPORTA FUNCIONES TALES COMO TECNOLOGÍA CONTONE A 4-BITS/PIXEL E IMAGE CMYK GRAY PARA IMÁGENES FOTOREALISTAS Y UN EXTRAORDINARIO COLOR QUE VENDE TUS IMPRESIONES Y LA IMAGEN DE TU COMPAÑÍA.



FOTOS SOBRE LA MARCHA. CONECTA TU CÁMARA COMPATIBLE CON PICTBRIDGE AL USB HOST PORT PARA IMPRIMIR DIRECTAMENTE TUS FOTOS.

magicolor



PAGESCOPE



* Basado en tamaño de página carta/A4.
** Se requiere Disco Duro

© 2009 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS U.S.A., INC. Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción total o parcial sin una autorización por escrito. Konica Minolta y The essentials of imaging son marcas de KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. Emperon, magicolor y PageScope son marcas de KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Simitri es una marca registrada de KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS. PANTONE es una marca registrada de Pantone, Inc. Todas las demás marcas y nombres de productos, son marcas registradas o marcas de sus respectivos dueños.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.



KONICA MINOLTA

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS U.S.A., INC.

100 Williams Drive
Ramsey, NJ 07446

www.kmbs.konicaminolta.us
www.kmbs.konicaminolta.us/solutions