



magicolor 2400W – Características Técnicas

Processo de Impressão

Método de Impressão: Laser eletrofotográfico

Velocidade de Impressão:

Cores: até 5 ppm

Monocromática: até 20 ppm

Tempo de Aquecimento: 45 segundos em média

Tempo de Saída da Primeira Página:

Cores: 21 segundos quando pronta e em espera

Monocromática: 12 segundos quando pronta e em espera (A velocidade de impressão exata pode diferir dependendo da configuração do sistema, software, driver e complexidade do documento)

Resolução: 2400 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi (padrão), 600 x 600 dpi

Ciclo de Trabalho Recomendado: Até 35.000 impressões/mês

Capacidades de Hardware e Software

Tipo de Processador: Naltec N4

Memória: 32 MB SDRAM on board

Compatibilidade de Sistema Operacional: Windows XP/2000/Me/98SE

Gerenciamento de Impressora: KONICA MINOLTA Desktop Status Display

Suporte a Cores: Controle Automático Aprimorado de Densidade de Imagem (eAIDC), Coincidência automática de cores ICC, perfis de dispositivo ICC

Exigências de Sistema

PC Celeron® 333 MHz com 128 MB de espaço livre em disco, acionador de

CD-ROM / DVD 1x ou superior e memória RAM como especificado:

Windows XP (128 MB), 2000 (64 MB), Me (32 MB), 98SE (16 MB)

Interfaces Suportadas

Padrão: USB 2.0 de alta velocidade (suporta Microsoft "Plug&Play")

Opcional: Interface externa de rede 10/100BaseTX (Servidor de Impressão SEH IC103 USB Pocket)

Manuseio de Papel

Entrada Padrão de Papel: bandeja multipropósito 200 folhas

Saída Padrão de Papel: Bandeja de saída 200 folhas face para baixo

Impressão Duplex: manual

Tamanhos de Papéis Suportados:

Bandeja Multipropósito: Carta, Ofício, A4, Executive, Extrato, Fólio, UK

Quarto, Carta Plus, A5, B5 (JIS), Kai 16, Kai 32, Cartão Postal Japonês;

Envelopes Monarch, Com 10, DL, B5 (ISO), C6, C5; Tamanhos

Personalizados (L) 92 - 216 mm, (C) 148 - 356 mm

Área Imprimível: 4 mm a partir de todas as bordas; impressão garantida

de 341.6 mm em cores e 347.6 mm em preto e branco no comprimento

Características

Features	magicolor 2400W
Compatibilidade	Windows
Veloc. Impressão - Monocromática	até 20 ppm
Veloc. Impressão - Colorida	até 5 ppm
Resolução	até 2400 dpi
Memória	32 MB
USB 2.0 Interface	●
Interface de Rede	○
Bandeja Multipropósito 200 folhas	●

○ Opcional ● Padrão

Gramaturas de papel:

Papel plano: 60 - 90 g/m²

Papel grosso: 90 - 163 g/m²

Mídias de impressão: Papel plano, papel grosso, papel glossy, transparências, etiquetas de qualidade laser e envelopes.

Características Físicas

Tipo: Impressora laser com controladora interna

Dimensões (com a cobertura da bandeja) (LxPxA): 430 x 502 x 341 mm

Peso sem consumíveis: 18 kg; com consumíveis: 20 kg; como despachada: 24.4 kg

Características Elétricas

Exigências de energia:

Modelo 120V: 120 VAC ± 10%; 50/60 Hz ± 3%

Modelo 220/240V: 220/240 VAC ± 10%, 50/60 Hz ± 3%

Consumo de energia:

Em operação: 600 W em média, máximo 1.100 W

Em espera: 250 W ou menos

Concordante com Energy Star: 28 W ou menos

Ambiente

Exigências de temperatura: Em operação: 10° to 35° C

Fora de operação: 0° to 35° C

Umidade: Em operação: 15% to 85% UR

Fora de operação: 10% to 85% UR

Níveis de ruído: Em operação: <53 dB(A); Em espera: <39 dB(A)

Regulamentação/Conformidade de Segurança

UL, CUL, CSA, FCC-B,

CDRH, DOC, SASO, RPC, NOM

Consumíveis

A impressora é despachada com um cartucho de toner de cada cor: Ciano, Magenta,

Amarelo e Preto (rendimento de até 1.500 páginas carta/A4 com 5% de cobertura);

Cartucho do Cilindro

Cartuchos de reposição:

Escolha entre cartuchos de toner Ciano, Magenta e Amarelo com rendimento de até

1.500 ou 4.500 páginas carta/A4 com 5% de cobertura. Cartucho de toner Preto

com rendimento de até 4.500 páginas carta/A4 com 5% de cobertura.

A expectativa de vida afirmada para cada consumível de sua impressora está baseada

na impressão sob condições operacionais específicas, tais como cobertura de página

para um tamanho de papel específico (5% de cobertura em Carta/A4). A vida real dos

consumíveis pode variar dependendo da utilização e outras variáveis de impressão,

incluindo cobertura de página, tamanho de página, tipo de mídia, impressão contínua

ou intermitente, temperatura e umidade ambiente.

Tipos de Fontes

Compatível com todas as fontes Windows e/ou TrueType® impressas via windows

GDI


Garantia

1 ano a base de troca



KONICA MINOLTA

magicolor 2400W



Impressora laser em cores pessoal para pequenos escritórios e escritórios domésticos
20 ppm em preto e branco / 5 ppm em cores
Resolução de 2400 dpi
Interface USB 2.0 de alta velocidade

KONICA MINOLTA
PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC.
(USA, Canada, Latin America)
Tel.: +1 (251) 633 4300
Fax: +1 (251) 639 4490

Websites:

buymagicolor.com

http://printer.konicaminolta.com

www.q-shopusa.com

PN:mc2400WSs_Port01_05

Copyright © 2005 KONICA MINOLTA PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC. Todos os direitos reservados. KONICA MINOLTA e o logotipo KONICA MINOLTA são marcas de comércio ou marcas de comércio registradas da KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. magicolor é marca de comércio ou marca de comércio registrada da KONICA MINOLTA PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC. PageScope é marca de comércio ou marca de comércio registrada da KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Todas as outras marcas de comércio ou marcas de comércio registradas são de propriedade de seus respectivos fabricantes. Algumas imagens foram cedidas gentilmente com cortesia pela digitalvisiononline.com

* A instalação de alguns opcionais, em algumas combinações pode tornar o produto não concordante. A concordância com Energy Star não representa um endosso da EPA em qualquer produto ou serviço




KONICA MINOLTA

The essentials of imaging

0800-891-3480

0800-891-3480

A impressão laser em cores ganha personalidade



básica

Impressão laser em cores somente para você

A magicolor® 2400W da KONICA MINOLTA é a alternativa laser em cores para impressoras jato de tinta. Ela é pequena, rápida e está pronta para qualquer trabalho de impressão—desde cartas e relatórios até fotos da família e panfletos. Não exige papel especial e possui suprimentos de alta durabilidade, assim você pode imprimir muitas páginas com cores duráveis e de alto impacto. Não tente fazer isto com uma impressora jato de tinta!

Desempenho Laser

- A **magicolor 2400W** imprime até 20 ppm em preto & branco e 5 ppm em cores—proporcionando impressões da melhor qualidade com 2400 dpi a plena velocidade.
- A interface USB de alta velocidade oferece rápida transferência de dados para gerar impressões num piscar de olhos.
- Compatível com Windows XP, 2000, Me e 98SE, a **magicolor 2400W** é perfeita para executivos, pequenos escritórios e escritórios domésticos.

Rápida & Fácil

- Com apenas poucos e simples passos a magicolor 2400W está pronta para imprimir. Seus suprimentos são instalados em fábrica e codificados por cores, facilitando a instalação e simplificando a substituição.
- Utilize o Status Display para verificar o andamento do seu trabalho de impressão. Ele relata até o nível de toner remanescente, deste modo você nunca terá que adivinhar.

Qualidade Laser & Confiabilidade

- Ao contrário das impressoras jato de tinta, a magicolor 2400W não exige mídia especial. Esta laser em cores versátil pode utilizar papel plano para impressão diária, papel glossy para fotos, etiquetas para endereço e CDs, papel grosso para cartões e brochuras e envelopes.
- Com cartuchos de toner que duram até 4.500 impressões e um ciclo de trabalho de 35.000 páginas por mês, esta laser em cores oferece impressão após impressão de progresso ininterrupto.

Velocidade de Impressão

- Cores: até 5 ppm
- P&B: até 20 ppm

Saída de Papel

- Bandeja de saída 200 folhas face para baixo
- Bandeja retrátil para economizar espaço

Interfaces

- USB 2.0 de alta velocidade
- Servidor de impressão externo Ethernet® 10/100BaseTx (opcional)

Tamanho

- Compacta—apenas 43 x 50 x 34 cm
- Projeto e cores modernos

Memória

- 32 MB RAM

Compatibilidade

- Windows® XP/2000/Me/98SE

Tamanho e Entrada de Papel

- Até tamanho Ofício (216 x 355 mm)
- Bandeja multipropósito ajustável 200 folhas
- Cubra a bandeja com a tampa ou feche-a completamente para economizar espaço.



magicolor 2400W



magicolor 2400W com a bandeja fechada



KONICA MINOLTA