



KONICA MINOLTA

magicolor 2300 DL



Impressora laser em cores compacta de baixo custo para ambiente Windows®

4 ppm em cores / 16 ppm monocromáticas


Resolução de 2400 dpi

Interfaces Padrão: Ethernet® 10/100BaseTX, USB e paralela



The essentials of imaging

Impressão laser em cores econômica para usuários Windows



Pequena em Tamanho, mas Surpreendente

A **magicolor® 2300 DL** é uma impressora laser em cores valiosa que é pequena mas surpreendente. Baseada em um projeto compacto, esta impressora é uma notável combinação de velocidade, conexão à rede e qualidade de impressão fantástica. Potente o suficiente para pequenos grupos de trabalho, o **magicolor 2300 DL** também é acessível o bastante para usuários domésticos.

Pronta para Trabalhar

- A impressão de até 4 ppm em cores e 16 ppm em preto e branco significa que a **magicolor 2300 DL** está preparada impressão.
- A **magicolor 2300 DL** vem pronta para rede com a interface Ethernet 10/100BaseTX embutida.
- Compatível com todos os sistemas operacionais Windows atuais, a **magicolor 2300 DL** é a companhia inteligente para seu PC.

Utilize Seus Opcionais

- A **magicolor 2300 DL** possui uma bandeja multi-propósito adequada para receber papel comum, etiquetas, envelopes, transparências e papel grosso.
- Para maior produtividade, instale uma unidade duplex para impressão frente e verso.

O Melhor Formato

- Para os padrões de qualidade colorida, a **magicolor 2300 DL** utiliza uma nova tecnologia de toner que cria detalhes, linhas finas, textos e imagens o tempo todo.
- A resolução padrão de 2400 dpi e a calibragem automática de cores proporciona uma qualidade de cores confiável sem diminuir a velocidade.
- Ocupando um pequeno espaço de 35,5 x 50 cm, a **magicolor 2300 DL** pode ser instalada em seu escritório em uma pequena mesa.



magicolor 2300 DL



**magicolor 2300 DL com alimentador inferior
500 folhas opcional e unidade duplex**



básica

opcionais

Interfaces

- Ethernet 10/100BaseTX, USB, paralela IEEE 1284

Velocidade de impressão

- Cores: até 4 ppm
- P&B: até 16 ppm

Memória

- 32 MB RAM

Compatibilidade

- Windows XP/2000/NT 4.0/Me/98/95

Tamanho de papel e alimentação

- Até tamanho ofício (8.5" x 14")
- 200-sheet multipurpose tray

Consumíveis

- Cartuchos de toner pré-instalados

Memória

- Expansível até 288 MB

Manuseio de documentos

- Duplex automático para impressão frente e verso

Entrada de papel

- alimentador inferior 500 folhas



KONICA MINOLTA



magicolor 2300 DL – Características Técnicas

Processo de Impressão

Método de Impressão: laser eletrofotográfico

Velocidade de Impressão:

Cores: até 4 ppm

Monocromática: até 16 ppm

Tempo de saída da Primeira Página:

Cores: 26 segundos a partir do estado de pronto, em espera

Monocromática: 14 segundos a partir do estado de pronto, em espera
(Tempo exato de impressão pode variar dependendo da configuração do sistema, aplicativo, driver e complexidade do documento)

Resolução: 2400 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

Ciclo de Trabalho Recomendado: até 35.000 impressões/mês (mistura de 25/75 colorida e monocromática)

Capacidades de Hardware e Software

Tipo de Processador: PowerPC® 405 core, 200 MHz

Memória: 32 MB SDRAM on board, expansível até 288 MB (um slot)

Compatibilidade com Sistema Operacional: Windows XP/2000/NT 4.0/Me/98/95

Gerenciamento de Impressora: monitoramento de impressora PageScope Light baseado em Web

Suporte a Cores: Controle de Densidade de Imagem Automático

Aprimorado (eAIDC), Coincidência automática de cores baseado em ICC, perfis de dispositivo ICC

Exigências de Sistema

Mínimo: Pentium® 200 MHz ou superior com 36 MB de espaço livre em disco e memória RAM como especificado: 32 MB (95/98/Me/NT), 64 MB (2000), 128 MB (XP)

Ideal: Pentium II 300 MHz ou superior com 500 MB de espaço livre em disco e 128 MB de memória RAM

Interfaces Suportadas

Interfaces Padrão: Ethernet 10/100BaseTX suportando TCP/IP; USB 1.1; paralela IEEE 1284 (suporta Microsoft 'Plug & Play')

Manuseio de Papel

Entrada Padrão de Papel: bandeja multipropósito 200 folhas

Entrada Opcional de Papel: Alimentador inferior 500 folhas

Saída Padrão de Papel: bandeja de saída 200 folhas face para baixo

Impressão Duplex: manual (automático opcional)

Tamanhos de Papéis Suportados:

Bandeja Multipropósito: Carta, Ofício, A4, Executivo, Extrato, Fólio, Foolscape, Carta Plus, UK Quatro, A5, B5 (JIS), Kai 16, Kai 32, Cartão postal japonês; envelopes Monarch, Com 10, DL, B5 (ISO), C6, C5, Chou 3 e Chou 4; Tamanhos Personalizados: (L) 3.62" - 8.5" (92 - 216 mm), (C) 5.83" - 14" (148 - 356 mm)

Características Específicas do Modelo

Características/Modelo	magicolor 2300 DL
Compatibilidade	Windows
Velocidade de Impressão - Monocromática	até 16 ppm
Velocidade de Impressão - Colorido	até 4 ppm
Resolução	até 2400 dpi
Memória	32 MB (máximo de 288 MB)
Hard Drive	N/A
Network Interface	•
Bandeja Multipropósito 200 folhas	•
Alimentador Inferior 500 folhas	○
Duplex Automático	○
Copier/Scanner	○

○ Opcional • Padrão

Alimentador Inferior: Carta ou A4 (somente papel plano)

Duplex: Carta, Legal, A4, Fólio, Foolscape, Carta Plus

Área Imprimível: . 4 mm a partir de todas as bordas; impressão garantida de no máximo 345.6 mm no comprimento

Gramaturas do Papel:

Papel comum: 60 - 90 g/m²

Papel grosso: 90 - 163 g/m²

Mídia de Impressão: Papel comum, papel grosso, transparências, etiquetas de qualidade laser e envelopes. Duplex somente em papel plano.

Características Físicas

Tipo: Impressora laser com controladora interna

Dimensões (LxPxA): 356 mm x 500 mm x 392 mm

Peso: sem consumíveis: 25 kg; com consumíveis: 27.8 kg; como despachada: 33.5 kg

Características Elétricas

Exigências de Energia:

Modelo 100V: 100 VAC ± 10%; 50/60 Hz ± 3%

Modelo 120V: 120 VAC ± 10%; 50/60 Hz ± 3%

Modelo 220/240V: 220/240 VAC ± 10%; 50/60 Hz ± 3%

Consumo de Energia: máximo de 1,100 W

Concordante com Energy Star*

Ambiente

Exigências de Temperatura: Em operação: 10° a 35°C

Fora de operação: 0° a 35°C

Umidade: Em operação: 15% a 85% UR

Fora de operação: 10% a 85% UR

Nível de Ruído: Em operação: <54 dB(A); Em espera: <39 dB(A)

Regulamentação/Conformidade de Segurança

UL, cUL, FCC-B, DOC, VCCI, Marca CE, C-Tick, CDRH

Consumíveis

A impressora é despachada com um cartucho de cada toner de capacidade padrão Ciano, Magenta, Amarelo e Preto (rendimento de até 1.500 páginas carta/A4 com 5% de cobertura); cartucho do cilindro OPC; compartimento de toner refugado

Cartuchos de Reposição:

Padrão: Cartuchos de toner Ciano, Magenta e amarelo com rendimento de até 1.500 páginas carta/A4 com 5% de cobertura

Alta Capacidade: Cartuchos de toner Ciano, Magenta, amarelo e preto com rendimento de até 4.500 páginas carta/A4 com 5% de cobertura

A expectativa de vida afirmada para cada consumível de sua impressora está baseada na impressão sob condições operacionais específicas, tais como cobertura de página para um tamanho de papel específico (5% de cobertura em Carta/A4). A vida real dos consumíveis pode variar dependendo da utilização e outras variáveis de impressão, incluindo cobertura de página, tamanho de página, tipo de mídia, impressão contínua ou intermitente, temperatura e umidade ambiente.

Tipos de Fontes

Compatível com todas as fontes Windows e/ou TrueType® impressas através do utilitário Windows GDI. Uma (1) fonte residente inclusa.

Garantia

1 ano a base de troca

KONICA MINOLTA PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC.

(USA, Canada, Latin America)

Tel.: +1 (251) 633 4300

Fax: +1 (251) 639 4490

Websites:

printer.konicaminolta.com

www.q-shop.com

PN:mc2300DLss_Port04_04

Copyright © 2004 KONICA MINOLTA PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC. Todos os direitos reservados. KONICA MINOLTA e o logotipo KONICA MINOLTA são marcas de comércio ou marcas de comércio registradas da KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. PageScope é uma marca de comércio ou marca de comércio registrada da KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Crown e magicolor são marcas de comércio ou marcas de comércio registradas da KONICA MINOLTA PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC. Todas as outras marcas de comércio ou marcas de comércio registradas são de propriedade de seus respectivos fabricantes. Algumas imagens foram cedidas gentilmente como cortesia pela digitalvisiononline.com.

* A instalação de alguns opcionais, em algumas combinações, pode tornar o produto não concordante. A concordância com Energy Star não representa um endosso da EPA em qualquer produto ou serviço. As especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.



KONICA MINOLTA