




KONICA MINOLTA

magicolor 2300W



Impressora laser em cores compacta de baixo custo para pequenos escritórios e escritórios domésticos
4 ppm em cores / 16 ppm monocromática
Resolução de 1200 x 600 dpi
Interfaces USB e paralela



February 3, 2004
magicolor 2300W
KONICA MINOLTA

The essentials of imaging

Você também pode produzir grandes cores



Grandes Cores em um Orçamento Restrito

Quando você trabalha dentro de um orçamento restrito, você irá valorizar seu dinheiro investindo na **magicolor 2300W**.

Preço perfeito para pequenos escritórios e escritórios domésticos, a **magicolor 2300W** é econômica para aquisição e operação.

Além disso, esta impressora oferece um grande desempenho e cores excelentes em um pacote fácil de usar. Com a magicolor 2300W você receberá por aquilo que investiu—e muito mais.

Versatilidade

- A **magicolor 2300W** trabalha com Windows® para imprimir até 16 ppm em preto e branco e 4 ppm em cores.
- As interfaces paralela e USB Windows 'Plug & Play' tornam a **magicolor 2300W** pronta para a impressão produtiva.
- Envelopes, transparências, etiquetas, cartões postais e papel comum—a **magicolor 2300W** imprime em cores em todos os papéis empresariais mais comuns.

Desembale e Imprima

- Os cartuchos de toner da **magicolor 2300W** são instalados em fábrica, tornando a instalação muito fácil. Através de uma única abertura você acessa todos os suprimentos, tornando a substituição igualmente fácil.
- Um painel de controle simplificado e o utilitário Status Display, que se instala de maneira conveniente em sua área de trabalho, oferece informações amigáveis sobre o estado e a pesquisa de defeitos.

Cor Compacta

- Devido ao tamanho reduzido da **magicolor 2300W** (somente 35,5 cm x 50 cm) esta é a companhia perfeita em ambientes domésticos e pequenas empresas.
- Para imprimir cores excelentes, a **magicolor 2300W** tem uma resolução de 1200 x 600 dpi e uma nova fórmula do toner que cria textos nítidos e figuras e gráficos vibrantes.



magicolor 2300W



magicolor 2300W com unidade duplex



Básica

opcionais

Interfaces

- USB 1.1, paralela IEEE 1284
- compatível Microsoft® "Plug & Play"

Velocidade de impressão

- Cores: até 4 ppm
- P&B: até 16 ppm

Memory

- 32 MB RAM

Compatibilidade


- Windows XP/2000/Me/98SE/95

Tamanho de papel e alimentação

- Até ofício (8.5" x 14")
- Bandeja multipropósito 200 folhas

Manuseio de documentos

- Unidade duplex para impressão frente e verso



KONICA MINOLTA

magicolor 2300W – Características Técnicas



Processo de Impressão

Método de Impressão: laser eletrofotográfico

Velocidade de Impressão:

Cores: até 4 ppm

Monocromático: até 16 ppm

Tempo de Saída para a Primeira Página:

Cores: 26 segundos a partir do estado em espera, estado pronta

Monocromático: 14 segundos a partir do estado em espera, estado pronta

(A velocidade exata de impressão pode variar dependendo da configuração do sistema, aplicativo, driver e complexidade do documento)

Resolução: 1200 x 600 dpi

Ciclo de trabalho recomendado: Até 35.000 impressões/mês

(composição de 25/75 colorido e monocromático)

Capacidades de Hardware e Software

Memória: 32 MB SDRAM on board

Compatibilidade com Sistema Operacional: Windows

XP/2000/Me/98SE/95

Gerenciamento de Impressora: utilitário de monitoramento Status Display

Suporte a Cores: Calibragem Automática de Imagem Aprimorada,

coincidência automática de cores baseado em ICC, perfis de

dispositivo ICC

Exigências de Sistema

PC Celeron 300 MHz ou superior com 128 MB de espaço livre em disco e

RAM como especificado: 16 MB (95/98), 32 MB (Me), 64 MB (2000),

128 MB (XP)

Interfaces Suportadas

Interfaces Padrão: USB 1.1; paralela IEEE 1284 (Microsoft 'Plug & Play')

Manuseio de Papel

Entrada Padrão de Papel: bandeja multipropósito 200 folhas

Saída Padrão de papel: Bandeja de saída 200 folhas face para baixo

Impressão Duplex: manual (automático opcional)

Tamanhos de Papéis Suportados:

Bandeja Multipropósito: Carta, Ofício, A4, Executivo, Extrato, Fólio, Ofício 2,

UK Quatro, Carta Plus, A5, B5 (JIS), Kai 16, Kai 32, cartã o postal

japonês; envelopes Monarch, Com 10, DL, C6, C5, B5 (ISO); Tamanhos

personalizados (L) 92 - 216 mm, (C) 148 - 356 mm

Duplex: Carta, Ofício, A4, Fólio, Ofício 2, Carta Plus, (somente papel plano)

Área Imprimível: 4 mm a partir de todas as bordas

Gramatura do Papel:

Papel comum: 60 - 90 g/m²

Papel grosso: 90 - 163 g/m² em carta/A4 ou menor

Mídia de Impressão: Papel comum, papel grosso, transparências, etiquetas

de qualidade laser e envelopes. Duplex somente em papel plano

Características em Um Piscar de Olhos

Características	magicolor 2300W
Compatibilidade	Windows
Velocidade de Impressão - Monocromático	até 16 ppm
Velocidade de Impressão - Cores	até 4 ppm
Resolução	1200 x 600 dpi
Memória	32 MB
Bandeja Multipropósito 200 folhas	●
Duplex Automático	○

○ Opcional ● Padrão

Características Físicas

Tipo: Impressora laser com controladora interna

Dimensões (LxPxA): 356 mm x 500 mm x 392 mm

Peso:

sem consumíveis: 25 kg; com consumíveis: 27.8 kg;

como despachada: 33.5 kg

Características Elétricas

Exigências de Energia:

Modelo 120V: 120 VAC ± 10%; 50/60 Hz ± 3%

Modelo 220/240V: 220/240 VAC ± 10%, 50/60 Hz ± 3%

Consumo de Energia: máximo de 1.100 W

Em concordância com Energy Star*

Ambiente

Exigências de Temperatura: Em operação: 10° a 35° C

Fora de Operação: 0° a 35° C

Umidade: Em operação: 15% a 85% UR

Fora de operação: 10% a 85% UR

Níveis de Ruído: Em operação: <54 dB(A); Em espera: <39 dB(A)

Regulamentação/Conformidade de Segurança

UL, cUL, FCC-B, DOC, VCCI, Marca CE, C-Tick, CDRH

Consumíveis

Conjunto Inicial: Um cartucho de cada toner Ciano, Magenta, Amarelo e Preto

(rendimento de até 1.500 páginas carta/A4 com 5% de cobertura); cartucho do cilindro OPC; compartimento de toner refugado

Cartuchos de Reposição:

Padrão: Cartuchos de toner Ciano, Magenta e Amarelo com rendimento de até

1.500 páginas carta/A4 com 5% de cobertura

Alta Capacidade: Cartuchos de toner Ciano, Magenta, Amarelo e Preto com

rendimento de até 4.500 páginas carta/A4 com 5% de cobertura

A expectativa de vida afirmada para cada consumível de sua impressora está baseada na impressão sob condições operacionais específicas, tais como cobertura de página para um tamanho de papel específico (5% de cobertura em Carta/A4). A vida real dos consumíveis pode variar dependendo da utilização e outras variáveis de impressão, incluindo cobertura de página, tamanho de página, tipo de mídia, impressão contínua ou intermitente, temperatura e umidade ambiente.

Tipos de Fontes

Compatível com todas as fontes Windows e/ou TrueType® impressas através do utilitário Windows GDI

Garantia

1 ano a base de troca



KONICA MINOLTA PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC.
(USA, Canada, Latin America)

Tel.: +1 (251) 633 4300

Fax: +1 (251) 639 4490

Websites:

printer.konicaminolta.com

www.q-shop.com

PN:mc2300WSs_Port04_04

Copyright © 2004 KONICA MINOLTA PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC. Todos os direitos reservados. KONICA MINOLTA e o logotipo KONICA MINOLTA são marcas de comércio ou marcas de comércio registradas da KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. PageScope é uma marca de comércio ou marca de comércio registrada da KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Crown e magicolor são marcas de comércio ou marcas de comércio registradas da KONICA MINOLTA PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC. Todas as outras marcas de comércio ou marcas de comércio registradas são de propriedade de seus respectivos fabricantes. Algumas imagens foram cedidas gentilmente como cortesia pela digitalvisiononline.com.

* A instalação de alguns opcionais, em algumas combinações, pode tornar o produto não concordante. A concordância com Energy Star não representa um endosso da EPA em qualquer produto ou serviço. As especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.



KONICA MINOLTA