




KONICA MINOLTA

magicolor 2350



Impressora laser em cores em rede compacta de baixo custo
Até 4 ppm em cores / 18 ppm monocromática
Resolução de até 9600 x 600 dpi
Interfaces padrão: Ethernet® 10/100BaseTX, USB e paralela

The essentials of imaging

Impressão simples. Resultados coloridos.



Fácil Impressão em Cores via Rede

A produção de documentos empresariais em cores podem aumentar as vendas, conquistar sua clientela e melhorar sua imagem. Agora, graças a **magicolor® 2350 EN**, você também pode economizar seu dinheiro. Esta impressora laser em cores compacta e amigável, produz imagens de qualidade fotográfica realística detalhadas e cores vividas a um custo insuperável.

Impressão Simples

- Compatível com Windows® e Mac®, a **magicolor 2350** é uma companheira dinâmica para seus negócios.
- Os cartuchos de toner da impressora são instalados em fábrica para tornar a instalação extremamente fácil.
- Incorporando a tecnologia Crown® X, a **magicolor 2350** oferece total simplicidade, com drivers intuitivos, gerenciamento de impressora conveniente e ferramentas “num piscar de olhos” para fácil manutenção.
- A **magicolor 2350** vem pronta para rede com a interface Ethernet 10/100BaseTX embutida.

Resultados coloridos

- Com a tecnologia Photo ART da **magicolor 2350**, você pode desfrutar da resolução de 9600 x 600 dpi para imagens de qualidade fotográfica realísticas inacreditáveis.
- O Controle de Densidade de Imagem Automático Aprimorado (eAIDC) significa cores consistentes durante a vida útil da impressora.

Flexibilidade total

- A **magicolor 2350** imprime em papel comum, papel grosso, transparências, envelopes e papel glossy. Instale a unidade duplex para imprimir frente e verso, ou o alimentador de 500 folhas para aumentar a capacidade de alimentação de papel.
- Para mais flexibilidade, instale um disco rígido para acessar os recursos “Prova e Impressão”, agrupamento eletrônico, contabilização de trabalhos e outros recursos muito úteis.
- Com seu tamanho reduzido, a **magicolor 2350** pode estar em casa, em escritórios executivos ou corporativos—até mesmo em um pequeno escritório.



magicolor 2350 EN



magicolor 2350 EN com alimentador inferior 500 folhas opcional e unidade duplex.



Básica

Resolução

- Até 9600 x 600 dpi para imagens de qualidade fotográfica realística

Interfaces

- Ethernet (10/100BaseTX), USB, paralela IEEE 1284

Velocidade de impressão

- Cores: até 4 ppm
- P&B: até 18 ppm

Memória

- 128 MB RAM

Emulações da Impressora

- PostScript® 3, PCL® 6 c/ PjL, PDF 1.3 (exige disco rígido)

Tamanho de papel e alimentação

- Até ofício (8.5" x 14")
- Bandeja multipropósito 200 folhas



Opcionais

Memória

- Expansível até 384 MB

Disco Rígido


- Para contabilização de trabalhos, agrupamento, Imprimir & Armazenar, "Prova e Impressão", Trabalho Confidencial e funções de Trabalhos Armazenados

Manuseio de Documentos

- Duplex automático para impressão frente e verso

Alimentação de Papel

- Alimentador inferior 500 folhas



KONICA MINOLTA



magicolor 2350 – Características Técnicas

Processo de Impressão

Método de Impressão: laser eletrofotográfico

Velocidade de Impressão:

Cores: até 4 ppm

Monocromática: até 18 ppm/carta, 17 ppm/A4

Tempo de saída para a primeira página:

Monocromático: 14 segundos a partir do estado "em espera", estado pronta

Cores: 25 segundos a partir do estado "em espera", estado pronta

Resolução:

PostScript: Até 9600 x 600 dpi

PCL: Até 1200 x 1200 dpi

Ciclo de trabalho recomendado: Até 35.000 impressões/mês

(composição de 25/75 cores e monocromático)

Capacidades de Hardware e Software

Tipo de Processador: PowerPC® 405 core, 200 MHz

Memória: 128 MB SDRAM on board, expansível até 384 MB (um slot)

Disco Rígido IDE interno: (opcional) para armazenamento de fontes, formulários e perfis; Contabilização de trabalhos; agrupamento eletrônico; impressão PDF; "Prova e Impressão", Trabalho Confidencial, Imprime & Armazena e funções de Trabalhos Armazenados

Emulações da Impressora:

PostScript 3, PCL 6 (com P.JL), PDF 1.3 (exige disco rígido), Line printer

Gerenciamento de Impressora: Software PageScope Net Care, gerenciamento PageScope Light baseado em Web, drivers de impressora com suporte para Macintosh, Windows e Linux, utilitário Status Monitor, utilitário Crown Print Monitor, utilitário Download Manager, Contabilização de Trabalhos

Suporte a Cores: Controle de Densidade de Imagem Automático

Aprimorado (eAIDC), perfis de dispositivo ICC, coincidência automática de cores baseado em ICC, tabelas de cores PANTONE®

Interfaces Suportadas

Interfaces Padrão: Ethernet 10/100BaseTX (suporta protocolos TCP/IP, NetWare® IPX/SPX e EtherTalk®); USB 1.1 (suporta Microsoft® 'Plug & Play'; paralela IEEE 1284 (suporta Microsoft 'Plug & Play')

Interfaces Externas Opcionais: As tecnologias Bluetooth e 802.11b Wireless são suportadas

Manuseio de Papel

Entrada Padrão de Papel: bandeja multipropósito 200 folhas

Entrada Opcional de Papel: alimentador inferior 500 folhas

Características Específicas do Modelo

| Características | magicolor 2350 EN |
|---|---------------------------|
| Compatibilidade | Windows/Mac/UNIX/Linux |
| Velocidade de Impressão - Monocromático | até 18 ppm |
| Velocidade de Impressão - Cores | até 4 ppm |
| Resolução | Até 9600 x 600 dpi |
| Memória | 128 MB (máximo de 384 MB) |
| Hard Drive | ○ |
| Network Interface | ● |
| Bandeja Multipropósito 200 folhas | ● |
| Alimentador 500 folhas | ○ |
| Duplex Automático | ○ |
| Copier/Scanner | ○ |

○ Opcional ● Padrão

Saída Padrão de papel: Bandeja de saída 200 face para baixo

Impressão Duplex: manual (automático opcional)

Tamanhos de Papéis Suportados:

Bandeja Multipropósito: Carta, Ofício, A4, Executivo, Extrato, Fólio, Ofício 2, UK Quatro, Carta Plus, A5, B5 (JIS), B5 (ISO), Kai 16, Kai 32, cartão postal Japonês; Monarch, envelopes Com 10, DL, C6, C5, Chou 3 e Chou 4; Tamanhos personalizados (L) 92 - 216 mm, (C) 210 - 356 mm

Alimentador Inferior: Carta ou A4 (somente papel plano)

Duplex: Carta, Ofício, A4, Fólio, Ofício 2, Carta Plus, (até 90 g/m2)

Área Imprimível: 4 mm a partir de todas as bordas; impressão garantida de no máximo 345,6 mm no comprimento

Gramatura do Papel:

Papel comum: 60 - 90 g/m2

Papel grosso: 90 - 163 g/m2

Mídia de Impressão: Papel comum, papel grosso, papel glossy, transparências, etiquetas de qualidade laser e envelopes. Duplex somente em papel comum.

Características Físicas

Tipo: Impressora laser com controlador interno

Dimensões (LxPxA): 356 mm x 500 mm x 392 mm

Peso: sem consumíveis: 25 kg; com consumíveis: 27.8 kg; como despatcha: 33.5 kg

Características Elétricas

Exigências de Energia:

Modelo 120V: 120 VAC ± 10%; 50/60 Hz ± 3%

Modelo 220/240V: 220/240 VAC ± 10%, 50/60 Hz ± 3%

Consumo de Energia: máximo de 1.100 W

Em concordância com Energy Star*

Ambiente

Exigências de Temperatura: Em operação: 10° a 35° C

Fora de Operação: 0° a 35° C

Umidade: Em operação: 15% a 85% UR

Fora de operação: 10% a 85% UR

Níveis de Ruído: Em operação: <54 dB(A); Em espera: <39 dB(A)

Regulamentação/Conformidade de Segurança

UL, cUL, FCC-B, DOC, VCCI, Marca CE, C-Tick, CDRH

Consumíveis

Conjunto Inicial: Um cartucho de cada toner Ciano, Magenta, Amarelo e Preto (rendimento de até 1.500 páginas carta/A4 com 5% de cobertura); cartucho do cilindro OPC; compartimento de toner refugado

Cartuchos de Reposição:

Padrão: Cartuchos de toner Ciano, Magenta e amarelo com rendimento de até 1.500 páginas carta/A4 com 5% de cobertura

Alta Capacidade: Cartuchos de toner Ciano, Magenta, amarelo e preto com rendimento de até 4.500 páginas carta/A4 com 5% de cobertura

A expectativa de vida afirmada para cada consumível de sua impressora está baseada na impressão sob condições operacionais específicas, tais como cobertura de página para um tamanho de papel específico (5% de cobertura em Carta/A4). A vida real dos consumíveis pode variar dependendo da utilização e outras variáveis de impressão, incluindo cobertura de página, tamanho de página, tipo de mídia, impressão contínua ou intermitente, temperatura e umidade ambiente.

Tipos de Fontes

137 fontes PostScript residentes, 80 fontes PCL

Garantia

1 ano a base de troca



KONICA MINOLTA PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC.
(USA, Canada, Latin America)

Tel.: +1 (251) 633 4300

Fax: +1 (251) 639 4490

Websites:

printer.konicaminolta.com

www.q-shop.com

PN:mc2350Ss_Port4-04

Copyright © 2004 KONICA MINOLTA PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC. Todos os direitos reservados. KONICA MINOLTA e o logotipo KONICA MINOLTA são marcas de comércio ou marcas de comércio registradas da KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. PageScope é uma marca de comércio ou marca de comércio registrada da KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Crown e magicolor são marcas de comércio ou marcas de comércio registradas da KONICA MINOLTA PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC. Todas as outras marcas de comércio ou marcas de comércio registradas são de propriedade de seus respectivos fabricantes. Algumas imagens foram cedidas gentilmente como cortesia pela digitalvisiononline.com.

* A instalação de alguns opcionais, em algumas combinações, pode tornar o produto não concordante. A concordância com Energy Star não representa um endosso da EPA em qualquer produto ou serviço. As especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.



KONICA MINOLTA