




KONICA MINOLTA

magicolor 3300



Rápida! impressora laser em cores para ambientes de escritório
Até 26 ppm em cores e preto & branco
Resolução até 1200 x 1200 dpi
Interfaces padrão: Ethernet® 10/100BaseTX, USB e paralela

Velocidade de impressão surpreendente!



Projetada para Empresas

A **magicolor 3300**® trata seu trabalho com seriedade. Uma impressora empresarial de alta velocidade, esta impressora laser colorida atenderá com rapidez suas solicitações para produção de documentos. Combinada com seu projeto versátil, a **magicolor 3300** está equipada para manusear as demandas normais e extras do dia-a-dia de um escritório.

Adicione estilo Rápido!

- Ao clicar em "Imprimir", a **magicolor 3300** reage rapidamente, imprimindo até 26 páginas por minuto (carta) e 24 ppm (A4), em preto & branco e colorido.
- Um mecanismo duplo de passagem simples impulsionado pela Tecnologia PRISMLASER proporciona à **magicolor 3300** rapidez e desempenho confiável.
- A **magicolor 3300** se adapta em qualquer ambiente, suportando Windows®, Mac®, UNIX® e Linux®. Também inclui a interface Ethernet 10/100BaseTX para proporcionar um rápido acesso ao usuário.

Versatilidade

- A **magicolor 3300** imprime em envelopes, papel comum, etiquetas, papel de alta gramatura, transparências e suporta mídias tamanho de cartão postal (88,9 x 139,7 mm) até banner (216 x 900 mm)
- Com resolução de 1200 x 1200 dpi, a **magicolor 3300** produz excelentes gráficos, cores brilhantes e imagens fascinantes para destacar os documentos empresariais.

Perfeita para seu escritório

- Com um alimentador adicional de 500 ou 1.000 folhas a **magicolor 3300** acompanha a expansão das suas necessidades de impressão.
- Uma unidade duplex automática padrão no modelo DN (opcional no modelo EN*) cria documentos frente e verso, reduzindo consumo de papel e custos.



magicolor 3300



magicolor 3300 com Alimentador 500 Folhas



magicolor 3300 com Alimentador de Alta Capacidade 1.000 Folhas



básicas

opções

Resolution

- Até 1200 x 1200 dpi para obter documentos empresariais impressionantes

Interfaces

- Ethernet (10/100BaseTX), USB, paralela

Velocidade de Impressão

- Até 26 ppm (carta), 24 ppm (A4) colorido e p&b

Memória

- 256 MB RAM

Emulações da Impressora

- PostScript® 3, PCL® 6, PDF, HP-GL, Line printer

Manuseio de Documentos

- Duplex Automático (modelo DN)
- Crie facilmente impressões coloridas frente e verso

Tamanho do papel e alimentação

- Até ofício (216 x 355 mm) através da bandeja
- Até 216 x 900 mm através da bandeja multipropósito
- bandeja 500 folhas
- bandeja multipropósito 100 folhas



Manuseio de Documentos

- Duplex automático para impressão frente e verso (padrão no modelo DN*)

Memória

- Expansível até 512 MB

Relógio Time of Day

- “registra” os dados de contabilização armazenados na impressora com informações dos horários.


Disco Rígido

- Para contabilização de trabalhos; agrupamento; impressão PDF direta; armazenamento de fontes, formulários e perfis.

Manuseio de Papel

- Alimentador de alta capacidade 1.000 folhas (inclui duas bandejas 500 folhas)
- Alimentador 500 folhas (não exibido)

*O modelo EN está disponível somente em 120V



KONICA MINOLTA

magicolor 3300 – Características Técnicas



Processo de Impressão

Método de Impressão: laser eletrofotográfico

Velocidade de Impressão:

Simplex - colorido e p&b: até 26 ppm (carta), 24 ppm (A4)
Duplex - colorido e p&b: até 15 ppm (carta e A4)

Tempo de Saída da Primeira Página:

Colorido e monocromático: 14 segundos a partir do estado pronta e em espera (A velocidade de impressão exata pode diferir dependendo da configuração do sistema, software, driver e complexidade do documento)

Resolução: 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi

Ciclo Máximo de Trabalho: Até 60.000 impressões/mês

Capacidades de Hardware e Software

Tipo de Processador: RISC QED 7065c R5000-class, 450 MHz

Memória: 256 MB, expansível até 512 MB (dois slots)

Disco Rígido IDE Interno: (opcional) para carregamento de fontes, formulários e perfis; Contabilização de trabalhos; spool; agrupamento; impressão PDF—suporta até 2.2 GB.

Compatibilidade com Sistemas Operacionais: Windows

XP/2000/NT4/Me/98/95, Macintosh OS9.2.1+/OSX, UNIX, Linux

Emulações de Impressora: Padrão: PostScript 3, PCL 6, PDF 1.3 direta (exige disco rígido), HP-GL, Line printer, Opcional: CGM

Gerenciamento de Impressora: PageScope™ Net Care; gerenciamento de impressora baseado em Web CrownView™; suporta drivers para Windows, Macintosh, UNIX e Linux; utilitário Print Monitor; Download Manager; Contabilização de Trabalhos

Suporte a Cores: Calibragem Automática de Imagem (AIC); perfis de dispositivo ICC; Coincidência automática de cores baseada em ICC; Dicionários de Renderização de Cores Embutidos; emulações de imprensa SWOP, Commercial e Eurocolor; tabelas de cores PANTONE®

Interfaces Suportadas

Interfaces Padrão: Ethernet 10/100BaseTX (suporta protocolos NetWare® IPX/SPX; IPP; TCP/IP; EtherTalk®; OS2 LAN Manager/LAN Server NetBEUI/NetBIOS; Windows XP/2000/NT/Me/98/95 NetBEUI/NetBIOS); USB 1.1 (suporta Windows XP/2000/Me/98 SE, Mac OS 9.2.1+, X.1.4+); Paralela IEEE 1284 (Microsoft 'Plug&Play')

Interfaces Opcionais: Token-Ring, Bluetooth wireless e suporta tecnologias 802.11b wireless através de opcionais de terceiros

Manuseio de Papel

Entrada Padrão de Papel: Bandeja 500 folhas, Bandeja Multipropósito 100 folhas

Entrada Opcional de Papel: Alimentador 500 folhas, Alimentador de Alta Capacidade 1.000 folhas (2 x 500 folhas)
Alimentador de Alta Capacidade

Saída Padrão de Papel: Compartimento de saída 250 folhas face para baixo

Impressão Duplex: Padrão (modelo DN), opcional (modelo EN)

Features at a Glance

| Features | magicolor 3300 |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Compatibilidade | Windows/Mac/Linux/UNIX |
| Veloc. impressão - Monocromático | up to 26 ppm |
| Veloc. impressão - Colorido | up to 26 ppm |
| Resolução | up to 1200 x 1200 dpi |
| Memória | 256 MB (max. 512 MB) |
| Disco rígido | ○ |
| Interface de rede | ● |
| Bandeja Padrão 500 folhas | ● |
| Bandeja Universal 100 folhas | ● |
| Alimentador Inferior 500 folhas | ○ |
| Alimentador Inferior 1,000 folhas | ○ |
| Unidade Duplex | ○ (EN model*), ● (DN model) |
| Copiadora / Scanner | ○ |

○ Opcional ● Padrão

*EN model available in 120V version only

Tamanhos de Papéis Suportados:

Bandeja Universal: Carta, A4, Ofício, Executive, A5, B5 (JIS), Fólio

Bandeja Multipropósito: Carta, A4, Ofício, Executive, Extrato, A5, B5 (JIS), Fólio, Kai 16, Kai 32, Cartão Postal, tamanhos personalizados (L) 89 - 216 mm a (C) 140 - 900 mm; envelopes Monarch, Com 10, DL, C5, C6, B5 (ISO), Chou 3, Chou 4

Alimentador 500/1000 folhas: Carta, A4, Ofício, Executive, A5, B5 (JIS), Fólio

Duplex: Carta, A4, Ofício, Executive, Extrato, A5, B5 (JIS), Fólio, Kai 16, Kai 32

Área Imprimível: 4 mm a partir de todas as bordas; área máxima imprimível: 207.9 x 892 mm

Gramatura do papel:

Bandeja Padrão / Alimentadores: 60 - 90 g/m²

Bandeja Multipropósito: Até 216 g/m²; para mídias acima de 355.6 mm de comprimento utilizar papel comum de 64 - 105 g/m²

Duplex: 64 a 162 g/m²

Mídia de impressão: Papel comum, papel de alta gramatura, glossy, transparências, etiquetas de qualidade laser e envelopes. Duplex somente em papel comum.

Características Físicas

Tipo: Impressora laser com controladora interna

Dimensões (LxPxA): impressora: 439 x 638 x 445 mm; como despachada 571 x 750 x 806 mm

Peso: sem consumíveis: 29.2 kg; com consumíveis: 34.9 kg; como despachada: 46 kg

Características Elétricas

Exigências de energia: Modelo 120V: 90-140 VAC, 50/60 Hz ± 3%

Modelos 220/240V: 198-264 VAC, 50/60 Hz ± 3%

Consumo de Energia: Em operação: ≤ 600 W em média, ≤ 900 W máximo
Em espera (fusor ligado): ≤ 180 W média, ≤ 900 W máximo

Concordante com Energy Star*: 45 W ou menos

Ambiente

Exigências de Temperatura: Em operação: 5° a 32°C

Fora de operação: -20° a 40°C

Umidade: Em operação: 15% a 85% UR sem condensação,

Fora de operação: 5% a 85% UR sem condensação

Níveis de Ruído: Em operação: ≤55 dB(A); Em espera: ≤36.5 dB(A)

Regulamentação/Conformidade de Segurança

UL, cUL, FCC-B, DOC, CDRH, CE Marking, C-Tick

Consumíveis

Um conjunto completo de consumíveis está incluso com a magicolor 3300

Cartuchos de toner iniciais:

Toner preto: rendimento de até 4.000 páginas carta/A4 com 5% de cobertura
Toner: Ciano, Magenta, Amarelo: rendimento de até 3.000 páginas carta/A4 com 5% de cobertura

Cartuchos de toner de reposição:

Toner preto: rendimento de até 9.000 páginas carta/A4 com 5% de cobertura
Toner: Ciano, Magenta, Amarelo: rendimento de até 6.500 páginas carta/A4 com 5% de cobertura

Outros suprimentos: Unidade de Imagem, Unidade de Transferência, Conjunto do Fusor

A expectativa de vida afirmada para cada consumível está baseada na impressão sob condições operacionais específicas, tais como cobertura de página para um tamanho de papel específico (5% de cobertura em Carta/A4). A vida real dos consumíveis pode variar dependendo da utilização e outras variáveis de impressão, incluindo cobertura de página, tamanho de página, tipo de mídia, impressão contínua ou intermitente, temperatura e umidade ambiente.

Tipos de Fontes

144 fontes PostScript residentes, 89 fontes PCL, 40 fontes HP-GL, fontes Kanji opcionais

Garantia

1 ano on-site



CROWN X



Mac OS



Novell



ColorSync



Energy Star



KONICA MINOLTA PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC.

(USA, Canada, Latin America)

Tel.: +1 (251) 633 4300

Fax: +1 (251) 639 4490

Websites:

printer.konicaminolta.com

www.q-shop.com

PN:mc3300Ss_Port_3_04

Copyright © 2004 KONICA MINOLTA PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC. Todos os direitos reservados. KONICA MINOLTA e o logotipo KONICA MINOLTA são marcas de comércio ou marcas de comércio registradas da KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. PageScope é uma marca de comércio ou marca de comércio registrada da KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Crown e magicolor são marcas de comércio ou marcas de comércio registradas da KONICA MINOLTA PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC. Todas as outras marcas de comércio ou marcas de comércio registradas são de propriedade de seus respectivos fabricantes. Algumas imagens foram cedidas gentilmente como cortesia pela digitalvisiononline.com.

* A instalação de alguns opcionais, em algumas combinações, pode tornar o produto não concordante. A concordância com Energy Star não representa um endosso da EPA em qualquer produto ou serviço. As especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.



KONICA MINOLTA