

# PagePro 1100



Funcional e compacta impressora  
monocromática para escritórios  
Resolução de até 1200 x 600 dpi  
10 páginas por minuto carta/A4  
Um escritório inteligente

MINOLTA  
QMS

# Impressora para grupos de trabalho: prática, rápida e pequena



## Você está começando um novo negócio?

E como todo novo negócio você está lidando com orçamentos limitados. O seu negócio não ficará pequeno para sempre. Você irá precisar de uma impressora que possa entregar documentos de alta qualidade e que ainda esteja dentro de seus limites? A impressora **PagePro™ 1100** é a sua solução para manter uma imagem profissional sem esgotar a sua conta bancária. Estas rápidas impressoras de 10 páginas por minuto produzem documentos comerciais com resolução de até 1200 dpi por um preço simplesmente incrível. Já era o tempo em que você tinha que se conformar com a baixa velocidade e a sujeira das impressoras a jato de tinta.



**PagePro 1100L**  
(com saída de papel opcional)

## PagePro 1100L

Especialmente desenhada para o sistema Windows®, a **PagePro 1100L** é a ferramenta ideal para a fácil produção de documentos empresariais. Se você precisar de uma página ou de cem, a **PagePro 1100L** poderá entregá-las com um aspecto profissional que você só esperaria de sistemas muito mais caros.

### PagePro 1100L

(com uma saída de papel opcional)

### PagePro 1100

(com uma entrada de papel opcional e uma saída de papel opcional)



**PagePro 1100**  
(com entrada e saída de papel opcionais)



## Trabalhando em grupo?

Você e seus colegas precisam de uma impressora que não deixará todo mundo esperando. Você também precisa de compartilhamento fácil em rede. A impressora **PagePro 1100** pode lhe ajudar. Elas são rápidas. 10 páginas por minuto. Elas são de alta qualidade. Até 1200 dpi. Elas são compartilháveis. A **PagePro 1100** oferece até mesmo uma versão aperfeiçoada da Fast Ethernet. Imprimir documentos de vários tamanhos? A **PagePro 1100** possui uma versátil capacidade de manipulação de formatos de papéis se ajustando à todas as necessidades. São fáceis de usar. Vêm com todos os drivers e utilitários de monitoramento de tarefas. E o melhor de tudo: elas são extremamente práticas.

## PagePro 1100

- Quando seu escritório precisa de uma impressora que possa assumir toda a carga de trabalho de sua equipe, você precisa da **PagePro 1100**.
- Sua rápida velocidade de impressão aliada a um ciclo mensal de 15,000 cópias faz dela a escolha perfeita para impressão de alto volume de grandes documentos.
- Para grandes demandas em ambientes de escritórios com múltiplos usuários, instale na **PagePro 1100** uma interface de rede e uma bandeja adicional de papel para aumentar o volume de impressões.

## A solução perfeita para impressão

- 10 páginas por minuto
- resolução de até 1200 x 600 dpi
- até tamanho ofício (215 x 355 mm)
- imprime em papel, transparências, etiquetas, papéis pesados e envelopes
- cartucho de toner de alta capacidade
- capacidade de papel expansível
- compartilhamento facilitado para Windows® ou Ethernet®
- Windows Plug and Play





# PagePro 1100 - Especificações técnicas

## Processo de Impressão

**Método de impressão:** Laser Eletrofotográfico

**Velocidade de impressão:** 10 ppm carta/A4

**Resolução:**

PagePro 1100L: 600 x 600 dpi

PagePro 1100: 1200 x 600 dpi

**Ciclo máximo mensal:** até 15.000 impressões mensais

## Capacidades de hardware e de software

**Tipo do processador:**

PagePro 1100L: Mitsubishi M38073M4

PagePro 1100: 75 MHz PowerPC

**Memória:** (veja tabela abaixo)

PagePro 1100: 1 slot DIMM

**Compatibilidade:**

PagePro 1100L: Windows 3.x/95/98/NT 4.0

PagePro 1100: PCL 6

## Interface Suportada

**Interfaces Padrão:**

PagePro 1100: Paralelo IEEE 1284 (ECP)

PagePro 1100L: Paralelo IEEE 1284 (ECP)

**Interfaces Opcionais:** PagePro 1100: Ethernet (10/100BaseT) com o sistema PageScope de Gerenciamento de Impressora baseado em Web

## Manuseio de papel

**Tamanhos de Papel Suportados:** Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, B5 (JIS);

envelopes: Com10, DL, B5, C5 e monarca

**Entrada Padrão de Papel :** Bandeja multiprósito 150 folhas e e alimentação manual

**Entrada Opcional de Papel :** bandeja para 500 folhas (suporta carta, ofício ou A4)

**Saída Padrão de Papel :** 100 folhas face para baixo

**Saída Opcional de Papel :** 20 folhas face para cima

Área imprimível: 4 mm a partir de todas as bordas

Área máxima imprimível: 207.9 x 347.6 mm

**Tipos de Midia:** Papel leve, papel para copiadoras, bond e papeis reciclados, transparências, etiquetas, envelopes e papeis pesados

**Gramatura do Papel:**

Papel Plano: 60 to 90 g/m<sup>2</sup>

Papel Grosso: 163 g/m<sup>2</sup>

## Características físicas

**Tipo:** Impressora a laser com controlador interno

**Dimensões:** (L x C x A) 361 x 283 x 262 mm

**Peso:** 7 kg

## Características Elétricas

**de energia:** 120 V, 50-60 Hz

(220-240 V, 50-60 Hz)

**Consumo de energia (120 V):** 690 W max.

(< 15 W no modo economia de energia)

**Consumo de energia (220 V):** 700 W max.

(< 15 W no modo economia de energia)

**Modo economia de energia:** < 5 W

**Concordância com Energy Star\***

## Ambiente

**Exigências de Temperatura:**

Em operação: 50 °C até 95 °C

Fora de Operação: 32 °C até 95 °C

**Umidade:**

Em operação: 15 até 85%

Fora de Operação: 10 até 85%

**Nível de Ruído:**

Em operação: 47 dBA ou menos:

Modo economia de energia: 30 dBA ou menos

## Regulamentação/Conformidade de Segurança:

FCC-B, DOC B, CE Marking, UL, CSA, C-Tick

## Consumíveis\*

Rendimento do Toner Padrão: até 3.000 páginas (carta, A4) com 5% de área coberta

Vida Útil do cilindro: até 20.000 páginas (carta, A4) com 5% de cobertura

Rendimento do Toner de Alta Capacidade: até 6.000 páginas (carta, A4) com 5% de cobertura

## Fontes

PagePro 1100L: Fontes padrão do Windows 3.x, 95 ou NT

PagePro 1100: 45 outline, 1 bitmap, 80 Intellifont e fontes TrueType® para Windows

## Período de garantia e Condições

Um ano de retorno para a fábrica (não disponível em todas as áreas)

1 \* A expectativa de vida afirmada para cada consumível de sua impressora está baseada na impressão sob condições de operações específicas, tais como cobertura de página para um tamanho de papel específico (5% de cobertura em Carta/A4). A vida real dos consumíveis pode variar dependendo de utilização e outras variáveis de impressão, incluindo cobertura de página, tamanho de página, tipo de mídia, impressão contínua ou intermitente, temperatura e umidade ambiente.

## Características específicas de cada Modelo

Características/Modelo	PagePro 1100L	PagePro 1100
Velocidade de impressão	até 10 ppm	até 10 ppm
Resolução	600 x 600 dpi	1200 x 600 dpi
Memória Padrão	4 MB	4 MB
Memória Máxima	4 MB	132 MB
Processador	Mitsubishi M3807	PowerPC 75 MHz
Compatibilidade	Windows 3.x/95/98/NT 4.0	PCL® 6
Entrada Padrão de Papel	150 folhas + 1	150 folhas + 1
Entrada máxima de papel	650 folhas + 1	650 folhas + 1
Ethernet 10/100BaseT	N/A	o

o Opcional ● Padrão



www.q-shop.com  
for when you need them

**MINOLTA-QMS Inc.**  
Corporate Headquarters  
(USA, Canadá, América Latina)  
Tel.: +1 (334) 633 4300  
Fax: +1 (334) 639 4490

**MINOLTA-QMS Ásia**  
(Asia Pacific)  
Tel.: (+61) 2 - 9884 9966  
Fax: (+61) 2 - 9885 9977

**MINOLTA-QMS Austrália**  
(Australia, New Zealand)  
Tel.: (+61) 2 - 9884 9966  
Fax: (+61) 2 - 9884 9977

**MINOLTA-QMS Benelux**  
(Holanda, Bélgica, Luxemburgo)  
Tel.: (+31) 346 - 551 333  
Fax: (+31) 346 - 550 170

**MINOLTA-QMS França**  
Tel.: (+33) 01-41-07-93-93  
Fax: (+33) 01-40-83-01-10

**MINOLTA-QMS GmbH**  
(Alemanha, Áustria, Suíça)  
Tel.: (+49) 89/63 02 67-0  
Fax: (+49) 89/63 02 67-67

**MINOLTA-QMS Ibérica**  
(Espanha, Portugal)  
Tel.: (+34) 916 220036  
Fax: (+34) 916 220037

**MINOLTA-QMS Índia**  
Tel.: (+91) 40 33 11 710  
Fax: (+91) 40 65 03 826

**MINOLTA-QMS Itália**  
Tel.: (+39) 0 52 - 1231 998  
Fax: (+39) 0 52 - 1232 902

**MINOLTA-QMS Japão**  
Tel.: (+81) 3 3435 4600  
Fax: (+81) 3 3435 4610

**MINOLTA-QMS Nórdica**  
(Suécia, Noruega,  
Dinamarca, Finlândia)  
Tel.: (+46) 8 - 627 7500  
Fax: (+46) 8 - 627 7607

**MINOLTA-QMS África do Sul**  
Tel.: (+27) 11 - 807 6957  
Fax: (+27) 11 - 805 7344

**MINOLTA-QMS Reino Unido**  
(Reino Unido, Irlanda)  
Tel.: (+44) 1784 - 442255  
Fax: (+44) 1784 - 461641

Para todos os outros países:  
**MINOLTA-QMS Europa, Oriente Médio, África**  
Tel.: (+31) 346 551 333  
Fax: (+31) 346 550 170